



## Hauptmerkmale

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Baureihe                   | Modicon ABE7     |
| Zubehör / Teilebezeichnung | Flinke Sicherung |
| Zubehör / Teiletyp         | Flinke Sicherung |
| Zubehör / Teilekategorie   | Sicherungen      |
| Zubehör / Zielkategorie    | Klemmenblock     |
| Menge pro Satz             | Satz à 10        |

## Zusatzmerkmale

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| [In] Bemessungsstrom            | 2 A                  |
| Sicherungsgröße                 | 5 x 20 mm            |
| Sicherungskurve                 | Flinke Feinsicherung |
| Lokale Signalisierung           | Ohne                 |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                |
| Produktgewicht                  | 0,01 kg              |

## Montage

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Produktzertifizierungen | UL |
|-------------------------|----|

## Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 1 cm   |
| VPE 1 Breite  | 2,5 cm |
| VPE 1 Länge   | 6 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 1 g    |
| VPE 2 Art     | BB1    |
| VPE 2 Menge   | 10     |
| VPE 2 Höhe    | 1 cm   |
| VPE 2 Breite  | 2,5 cm |
| VPE 2 Länge   | 6 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 11 g   |
| VPE 3 Art     | S01    |
| VPE 3 Menge   | 100    |
| VPE 3 Höhe    | 15 cm  |
| VPE 3 Breite  | 15 cm  |
| VPE 3 Länge   | 40 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 294 g  |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|