



Werkzeug-Sortiment Industrie, 96-teilig

136/96 L-BOXX®

Art.-Nr. **97830701**

GTIN **4018754344239**

Modell **136/96 L-BOXX®**



Bezeichnung.

Werkzeug-Sortiment Industrie 136/96 L-BOXX® 360x444x152mm 111 tlg.

Eigenschaften.

- mobile Werkzeugaufbewahrungslösung für Handwerk und Industrie
- schützt die Werkzeuge vor Beschädigungen und Spritzwasser
- kompatibel zum gesamten L-BOXX® Programm
- durchgängige Wabenfunktion erhöht die Stabilität des Boxenbodens
- innovatives Klicksystem mit Einhandbedienung
- Zugriff auf Werkzeuge auch im verklickten Zustand
- stoß- und schlagfester ABS-Kunststoff
- Zuladung: 12 kg
- Deckelbelastung: 85 kg, auch als Tritt verwendbar

1 Werkzeugkoffer **L-BOXX®**

Inhalt 96-teilig:

Werkzeugkarte im Deckel:

4 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher **Nr. 4665 VDE**: PH0; PH1; PH2; PH3

3 VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher **Nr. 4660 VDE**: 0,4 x 2,5 x 75 ; 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125 mm

1 Abisolierzange: max. Ø 4 mm²

1 VDE-Seitenschneider **Nr. 6720 VDE**: L. 160 mm

1 VDE-Telefonzange **Nr. 6730 VDE**: L. 160 mm

1 VDE-Telefonzange **Nr. 6731 VDE**: L. 200 mm

1 Gliedermassstab **Nr. 13112**: L. 2 m

1 Wasserpumpenzange **Nr. 6551**: L. 240 mm

1 Mini-Magnetheber **Nr. 12600**: 270 g

96830702 TCS L-BOXX® Industrie-Set:

1 Abisoliermesser **Nr. 12967**: Ø 4-28 mm

1 Bit-Box **Nr. 1206**: 1 Bit-Halter | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56-teilig

1 Schlosserhammer **Nr. 10961**: 500 g

1 Spannungsprüfer **Nr. 10554**: 125-250 V

1 Flachmeißel **Nr. 102**: B. 17; L. 150 mm

1 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4" **Nr. 4008**: L. 95 mm

1 Spachtel **Nr. 12481**: L. 112 mm

- 1 Stableuchte **Nr. 13132**: 130 lm
- 1 Winkelschraubendreher-Satz TORX® **Nr. 10766/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- 1 Winkelschraubendreher-Satz Sechskant **Nr. 10760/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1 Einmaulschlüssel, verstellbar **Nr. 4025**: max. 34 mm
- 1 Sicherheitsmesser (Cutter) **Nr. 12965**: L. 174 mm



Technische Attribute.

Länge mm (L)	360 mm
Länge mm (innen)	311 mm
Breite mm (innen)	377 mm
Breite mm (b)	444 mm
Höhe mm (h)	152 mm
Höhe mm (innen)	104 mm
Füllvolumen	12,2 l
Anzahl Werkzeuge	111 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	97830701
GTIN	4018754344239
Gewicht (g)	9500 g
Volumen (verpackt, dm3)	28.305 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82060000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	450
Breite mm (IFS)	370
Höhe mm (IFS)	170
Gewicht (brutto, kg)	10,000
Gewicht PAP (kg)	0,500
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	450
Breite (verpackt, mm)	370
Höhe (verpackt, mm)	170

Stückliste.



03030008
Steckschlüsseinsatz



03030010
Steckschlüsseinsatz



03030012
Steckschlüsseinsatz



03030013
Steckschlüsseinsatz



03030016
Steckschlüsseinsatz



03030017
Steckschlüsseinsatz



03030018
Steckschlüsseinsatz



03030019
Steckschlüsseinsatz



03030022
Steckschlüsseinsatz



03030024
Steckschlüsseinsatz



03030027
Steckschlüsseinsatz



13010002
Steckschlüsselverlängerung



13111010
Knarre



13180010
Bit-Halter



18120002
Bit-Ratschenschraubendreher



40080808
Ringmaulschlüssel



40081010
Ringmaulschlüssel



40081313
Ringmaulschlüssel



40081717
Ringmaulschlüssel



40081919
Ringmaulschlüssel



40082222
Ringmaulschlüssel



40082424
Ringmaulschlüssel



40250110
Einmaulschlüssel
verstellbar



46213035
Schlitzschraubendre-
her DRALL+



46303001
PH-
Kreuzschlitzschrauben
dreher DRALL+



46303002
PH-
Kreuzschlitzschrauben
dreher DRALL+



46303003
PH-
Kreuzschlitzschrauben
dreher DRALL+



65516240
Wasserpumpenzange



67001180
Kombinationszangen



67201180
Seitenschneider




70020003
Flachmeißel



70050005
Körner achtkantig



70110011
Schlosserhammer



77260027
Magnetheber



77450001
EURO-
Spannungsprüfer



77470003
Gliedermaßstab



77490014
Stableuchte



77621001
Sicherheitsmesser



81620136
Werkzeugkasten L-
BOXX®




81620137
Werkzeugkarte



96080156
Bit-Box



96431500
Sechskant-
Winkelschraubendre-
her-Satz



96432200
TORX®
Winkelschraubendre-
her-Satz

GTIN-Code.



Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



81620136
Werkzeugkasten L-
BOXX®

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal