

# Foscam T5EP 5 MP POE-Überwachungskamera mit integriertem Scheinwerfer und einer Alarmsirene (schwarz)

EAN: 6954836057759

Die Foscam T5EP ist eine PoE (Power-over-Ethernet) 5 MP POE-Überwachungskamera, die eine unkomplizierte Installation ermöglicht. Die Kamera kann sowohl bei Tag als auch bei Nacht verwendet werden und ist wetterfest, um allen Wetterbedingungen standzuhalten.

Die Kamera ist kompatibel mit dem Foscam NVR (Netzwerk-Videorekorder). Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in ein bestehendes Überwachungssystem, welches der Foscam NVR unterstützt.

Dank der PoE-Technologie (Power Over Ethernet) kann die IP-Kamera Video und Strom gleichzeitig über ein einziges Netzkabel übertragen. Die Installation und Verkabelung gestalten auf diese Weise einfach und ermöglichen eine stabile Verbindung ohne komplizierte Kabelverlegung.

Mit ihrer hohen Auflösung von 5 Megapixeln bietet die Foscam T5EP deutliche und scharfe Bilder, die Details und Feinheiten aufzeichnen können. Die Kamera verfügt über fortschrittliche Funktionen wie Bewegungserkennung, Erkennung von Menschen und Fahrzeugen, E-Mail-Benachrichtigungen und Fernzugriff über eine mobile App, um sicherzustellen, die Überwachung jederzeit und überall zu ermöglichen.

Die fortschrittliche Erkennung von Menschen und Fahrzeugen in der Foscam T5EP 5 MP POE IP-Kamera ist eine großartige Funktion, die dazu beiträgt, unerwünschte Alarme zu minimieren und nur echte Sicherheitsrisiken zu erkennen. Die Fokussierung auf die Erkennung von Personen und Fahrzeugen ermöglicht es der Überwachungskamera, Bewegungen von Ästen, fliegenden Insekten oder anderen beweglichen Objekten zu ignorieren, die andernfalls zu Fehlalarmen führen würden.

Die Foscam T5EP 5 MP POE IP-Kamera verfügt über ein integriertes Mikrofon und Lautsprecher, die eine Kommunikation in Echtzeit mit den von der Kamera erfassten Personen ermöglicht. Die Zweiwegekommunikation ist eine wichtige Ergänzung der Überwachungsfunktion der Kamera und ermöglicht Ihnen noch mehr Kontrolle und Interaktion mit der zu überwachenden Umgebung.

Die Foscam T5EP 5 MP POE IP Sicherheitskamera ist ausgestattet mit einem integrierten Scheinwerfer und einer Sirene, die aktiviert werden, wenn ein Eindringling erkannt wird. Dies kann eine wirksame Abschreckung sein, und hilft, Einbrüche und andere Schäden zu verhindern. Die Kamera kann so eingestellt werden, dass Scheinwerfer und Sirene automatisch aktiviert werden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Die maximale Lautstärke der Alarmsirene beträgt 100 dB, was sehr laut ist und eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Eindringlinge hat.

Die Foscam T5EP 5 MP POE IP-Kamera ist mit Amazon Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung kompatibel. So können Sie Ihre Kamera mit einfachen Sprachbefehlen steuern und den Live-Stream auf einem kompatiblen Amazon- oder Google-Gerät ansehen.

Das IP66-zertifizierte, wetterfeste Gehäuse der Foscam T5EP 5 MP POE-Überwachungskamera wurde speziell für den Schutz vor Wettereinflüssen entwickelt. Dadurch kann die Kamera in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, auch in Innenräumen und im Außenbereich.



## Highlights

- Hochauflösendes 5 MP Video bei Tag und Nacht
- H.265/H.264 Videokompression
- PoE (Power-over-Ethernet)
- Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen
- P2P-Funktion für einfachen Fernzugriff
- Integrierter Scheinwerfer und eine akustische Sirene
- Nachtsicht Reichweite bis zu 20 m
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- Unterstützt SD-Karten mit bis zu 256 GB zum Speichern des Videos
- IP66 Wasserfest
- Unterstützung von Alexa & Google Assistent

## Technische Daten

	Modell	T5EP
<b>Scheinwerfer</b>	<b>Farbtemperatur</b>	4500K
<b>Bildsensor</b>	<b>Sensortyp</b>	Hochauflösender Farb-CMOS-Sensor
	<b>Bildauflösung</b>	5,0 Megapixel (3072 x 1728)
	<b>Mindestbeleuchtung</b>	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
<b>Objektiv</b>	<b>Objektivtyp</b>	f:4mm, F2.1
	<b>Sichtwinkel</b>	Diagonal: 94°; Horizontal: 78°; Vertikal: 43,6°
<b>Video</b>	<b>Bildkompression</b>	H.264+/H.264
	<b>Auflösung</b>	5 MP (3072*1728) 1,5 M / 15 fps, 1080P (1920*1080) 1M / 25 fps, 720P (1280*720) 1M / 15fps
	<b>Stream</b>	Dualstream
	<b>Bildanpassung</b>	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe sind einstellbar
	<b>Bildspiegelung</b>	Spiegelung und Umkehrung
	<b>Nachtsmodus</b>	Manueller und automatischer Modus, bei eingeschaltetem Weißlicht ist das Nachtsichtbild farbig
	<b>Nachtsichtweite</b>	Mit 4 Stück IR-LED und Scheinwerfer, Nachtsichtreichweite bis zu 20 m
<b>Audio</b>	<b>Eingabe/Ausgabe</b>	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt vollduplexfähigen 2-Wege-Audio
	<b>Audiokompression</b>	PCM/AAC
	<b>Sirene</b>	Unterstützt eine maximale Alarm-Sirene mit 100 dB
<b>Netzwerk</b>	<b>Ethernet</b>	Ein 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
	<b>Fernzugriff</b>	P2P
	<b>Netzwerkprotokoll</b>	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
<b>Weitere Funktionen</b>	<b>Betriebssystem</b>	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
	<b>Bewegungserkennung</b>	Alarmbenachrichtigung über E-Mail, FTP und die Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	<b>Personenerkennung</b>	Alarmbenachrichtigung über E-Mail, FTP und die Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	<b>Fahrzeugeterkennung</b>	Alarmbenachrichtigung über E-Mail, FTP und die Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	<b>Benutzerkonten</b>	Drei Benutzerebenen
	<b>Speicherung</b>	Unterstützt max. 256 GB microSD-Karte, lokale und FTP-Speicherung, Foscam-Cloud-Speicherung
	<b>WDR</b>	Verbessert die Bildklarheit in komplexen Szenarien
	<b>Zoom</b>	6-facher Digitalzoom
	<b>Intelligenter Assistent</b>	Unterstützt Alexa, Google Assistant
<b>Stromversorgung</b>	<b>Netzteil</b>	DC 12 V / 1.0 A
	<b>POE-Standard</b>	802.3af
	<b>Stromverbrauch</b>	5 Watt (max.)
<b>Allgemein</b>	<b>Abmessungen</b>	Ø110 x 100 mm
	<b>Nettogewicht</b>	342 g
	<b>Wasserdichtigkeit</b>	IP66
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)
	<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	10% bis 80% nicht kondensierend
	<b>Lagertemperatur</b>	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
	<b>Lagerfeuchtigkeit</b>	0% bis 90% nicht kondensierend

## Lieferumfang

- Foscam T5EP Überwachungskamera (schwarz)
- Netzwerkkabel
- Schraubensatz
- Kurzanleitung