



### Hauptmerkmale

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Baureihe                      | Spacial  |
| Zubehör / Teilekategorie      | Gehäusezubehör   |
| Produkt- oder Komponententyp  | Überdachung  |
| Anwendung                     | Mehrzweck  |
| Kompatible Produktfamilie     | Spacial Spacial SM<br>Spacial Spacial SF               |
| Für die Nennmaße des Gehäuses | -  |
| Montageort                    | Auf der Oberseite des Gehäuses                         |
| Geräteaufbau                  | 1 Überdachung<br>Befestigungselemente<br>Bohrschablone |

### Zusatzmerkmale

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Menge pro Satz            | Satz à 1                                   |
| Material                  | Galvanisierter Stahl                       |
| Farbe                     | Grau (RAL 7035)                            |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver                    |
| Befestigungsmodus         | Durch Schrauben - Dach gebohrte Löcher Ort |
| Höhe                      | 85 mm                                      |
| Breite                    | Echt: 1607 mm<br>Nennwert: 1600 mm         |
| Tiefe                     | Nennwert: 400 mm<br>Echt: 425 mm           |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 9,5 cm    |
| VPE 1 Breite  | 43,5 cm   |
| VPE 1 Länge   | 162,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 11,426 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich       |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|