


34560-287 EUROPACPRO SEITENWAND, TYP F, FLEXIBEL, 4 HE, 235 MM



PRODUKTBSCHREIBUNG

Flache Seitenwand für separat anschraubbaren 19-Zoll Winkel

Versions for EMC sealing (stainless steel or textile) side panels type F, 19" bracket, corner profile, EMC sealing, wall mounting, side panel linking, handles, panel fitting

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Seitenwand

Produktfamilie: EuropacPRO

Typ: Typ F

Höhe: 4 HE

Anzahl pro Packung: 1

Tiefe: 235-mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Flache Seitenwand für separate anschraubbare 19-Zoll Winkel

Weitere Komponenten für die Konstruktion eines geschirmten oder ungeschirmten Baugruppenträgers: 19-Zoll Winkel, Eckprofil; Modulschienen; Führungsschienen; Abdeckplatten; Rückseite/Frontseite; Griffe; EMV-Abschirmung; Montagematerial

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.