Aggregat

SHM K30 2 Zylinder zweistufig mit Nachkühler

Das keilriemenbetriebene Industrieaggregat ist innen beschichtet, um Ölverluste zu vermeiden.


Artikelnummer
25508000

Marke
AEROTEC

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis
Druckluftechnik » Druckluftanlagen-Bauteile » Verdichteraggregate » AEROTEC Ölgeschmierte keilriemengetriebene Verdichter-Aggregate » Zweistufige Aggregate

Bestellung
Ab 1 Stück



Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	450 mm	Bruttogewicht	39,9 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✖
Breite	300 mm	Nettogewicht	38 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	610 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4260135777161	84149000	Stück

Beschreibung

- Keilriemenbetriebenes Industrieaggregat
- Mit Edelstahlventilplatten
- Genau justierte Kurbelwelle für einen perfekt vibrationsfreien Lauf
- Lieferung erfolgt inkl. Riemenrad und Luftfilter
- Qualitativ hochwertige Industrielager
- Präzise gehonte Laufzylinder und Spezialkolbenringe für verminderten Ölverbrauch
- Innen beschichtetes Kurbelwellengehäuse, um Ölverluste zu vermeiden
- Maße (mm / siehe Zeichnung): A 190, B 135, C 228, D 360, E 415, F 565, H 475

© 2023 pro)SALES GmbH

Medieninformationen



Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Höchstdruck	15 bar	Anzahl der Zylinder	2
Anzahl der Verdichtungsstufen	2	Ansaugleistung ca.	800 l/min
Füllleistung ca.	640 l/min	Erläuterung Fülleistung	Die angegebene Liefermenge ist bei 1000 U/min gemessen.
Drehzahl	1400 min^{-1}	Ölfrei / Ölgeschmiert	Ölgeschmiert
Mobil / Stationär	Mobil		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	400 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	260 mm
Höhe (Produkt) ca.	600 mm	Gewicht (Netto) ca.	38 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung	4 – 5,5 kW		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.