

Ratschenschrauber

1/4" CSP 15

Idealer Ratschenschrauber für schwer zugängliche, enge Stellen



Artikelnummer ▼

25910110

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Druckluftwerkzeuge »
Ratschenschrauber

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▼

- Standard SK Nippel

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	210 mm	Bruttogewicht	1,05 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✗
Breite	75 mm	Nettogewicht	1 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	50 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
Taiwan	4260405382170	84671190	Stück

Beschreibung ▼

- 1/4" 4-Kant-Aufnahme
- Rechts-Linksumschaltung erfolgt leichtgängig am Getriebekopf
- Drehzahl ist stufenlos einstellbar
- Sicherheitsarretierung
- Einstellbare Abluftumlenkung um 360°
- Lieferung mit SK Anschlussnippel
- Gummierter Handgriff
- Ideal geeignet für schwer zugängliche, enge Stellen

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Luftbedarf durchschnittlich, ca.	113 l/min	Drehmoment Rechtslauf	40 Nm
Arbeitsdruck	6,3 bar	Drehmoment Linkslauf	40 Nm
Druckluftschlauch Innendurchmesser	6 mm	Anschlussgewinde	1/4 "
Anzahl Drehmomentstufen	1	Aufnahme	1/4 "

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	75 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	205 mm
Höhe (Produkt) ca.	45 mm	Gewicht (Netto) ca.	0,52 kg
Geräuschemission			
Schallleistungspegel Lw	98 dB(A)		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.