BENNING

L-BOXX® / Sortimo®





Für den sicheren Transport Ihrer Messtechnik

Die robusten L-BOXX®en aus dem **Sortimo**-System eignen sich ideal zur Aufbewahrung von hochwertiger Messtechnik. Durch das vereinheitlichte Klicksystem sind die L-BOXX®en voll kompatibel mit denen diverser Werkzeughersteller und weiterem **Sortimo**-Zubehör. Die L-BOXX®en sind auch in alle **Sortimo**-Fahrzeugeinrichtungen integrierbar.








Leistungsmerkmale L-BOXX® 136 und 238

- innovatives Klicksystem für sekundenschnelles verbinden mehrerer Koffer zum gemeinsamen Transport
- in allen Transportlösungen von **Sortimo** integrierbar
- kompatibel mit weiterem **Sortimo**-Zubehör
- schnelle Sicherung mit Schloss, auch im Verbund mehrerer BOXX®en möglich
- übersichtliches Aufbewahrungssystem
- schlagfestes ABS-Gehäuse schützt den Inhalt zuverlässig vor Beschädigung und Spritzwasser
- professioneller Auftritt beim Kunden
- angenehmer Tragekomfort mit Tragegriff und Frontgriff (L-BOXX® 136) bzw. Griffleiste (L-BOXX® 238)



Technische Daten	*L-BOXX® 136*	*L-BOXX® 238*
Außenmaße mm (B x T x H)	445 x 358 x 152	445 x 358 x 254
Innenmaße mm (B x T x H)	378 x 310 x 101	378 x 303 x 203
Leergewicht	2,2 kg	2,8 kg
Traglast Frontgriff (einzeln oder Verbund)	25 kg	25 kg
Traglast Tragegriff (einzeln oder Verbund)	40 kg	40 kg
Beladungskapazität (pro L-Boxx®)	25 kg	25 kg
Beladungskapazität (im Verbund mit Fahrzeugeinrichtung)	12 kg	12 kg
Artikel-Nr.	10236015	10236016

Optionales Zubehör Rasterschaumstoff

(Art.-Nr. 10236017)

- passende Schaumstoffeinlage für L-BOXX® 136
- leichte und perfekte Anpassung durch vorperforierten Schaumstoff
- individuelle Anpassung des Einsatzes ermöglicht den sicheren Transport hochwertiger Messtechnik oder anderem wertvollen Inhalt
- Farbe grau
- inkl. zusätzlicher Schaumeinlage als Bodenplatte zum optimalen Schutz
- Abmessungen:
  - Raster: 15 x 15 mm
  - Rasterschaumstoff (B x T x H): 405 x 315 x 85 mm
  - Schaumeinlage (B x T x H): 375 x 315 x 10 mm
- Gewicht (komplettes Set): 0,29 kg

duspol@benning.de • Tel.: +49 / (0) 2871 / 93-111

www.benning.de

07/2024 Technische Änderungen vorbehalten. Schaumstoffeinlage und Geräte nicht im Lieferumfang enthalten.