


Wandarbeitsplatz

Bestell-Nr: 2986496

WICHTIG:
Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

- SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:**
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
 - **DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.**
 - Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder einer mechanischen Hebevorrichtung angehoben und positioniert werden.
 - Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Halteleistung stark verringern.
 - Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen ein.
 - Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sie dürfen niemals auf dem Produkt stehen, hängen oder klettern.
 - Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
 - Es ist nicht erlaubt, die Konstruktion zu rekonstruieren.
 - Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie vorgesehen ist und sie alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden haben.
 - Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.



SP-MM-960


VESA Compatible
75x75 100x100

43"
MAX
FLAT


2-12kg
(4.4-26.4lbs)
RATED
MONITOR

2kg
(4.4lbs)
RATED
KEYBOARD

6




7



Um den Arm mit montierten Monitoren richtig auszubalancieren, stellen Sie die Federspannung mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel wie folgt ein:


Positionieren und halten Sie den Arm waagrecht wie abgebildet. Nehmen Sie eine Zweitperson zu Hilfe.



VORSICHT: Um Schäden an Monitoren oder Halterung zu vermeiden, halten Sie den Arm während dem Einstellen waagrecht. Nehmen Sie eine Zweitperson zu Hilfe.





Wenn der Arm absinkt, drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, bis er in einer horizontalen Position bleibt.





Wenn der Arm ansteigt, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, bis sie in einer horizontalen Position bleibt.








ACHTUNG!
Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an.



Hinweis: Monitorneigung durch Lösen und Festziehen der Schrauben feineinstellen.



 A (x1)	 B (x1)	 C (x1)	 D (x1)	 E (x1)	 M-A (x4) M4x12	 W-A (x1) ST6.3x55
 F (x2)	 G (x1)	 H (x1)	 I (x4) ST4.2x12	 J (x1) ST6.3x55	 M-B (x4) M5x12	 W-B (x2) Ø10x45
			 K (x1) 3mm	 L (x1) 6mm	 M-C (x4) D5	 W-C (x1) D6



1

3

2

4

5