


Mini-Solar 10/16 mm²

Die drei WEICON TOOLS Entmantler der Produktreihe Mini-Solar ermöglichen ein schnelles und einfaches Abisolieren aller gängigen Solarkabel, wie z. B. H1Z2Z2-K. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist dabei nicht erforderlich. Mit dem integrierten Längenanschlag (von 6-28 mm) können Solarkabel mit einem Leiterquerschnitt von 1,5 & 2,5 mm², von 4,0 & 6,0 mm² oder von 10,0 & 16,0 mm² entmantelt werden. Zusätzlich verfügen die drei Typen der Mini-Solar über einen gut zugänglichen Seitenschneider für Kabel bis 10 mm². Die Entmantler gewährleisten durch ihre exakte Einstellung beim Abisolieren stets ein präzises Schnittbild.



Der Entmantler Mini-Solar 10/16 mm² ermöglicht ein schnelles und einfaches Abisolieren von Solarkabeln mit einem Leiterquerschnitt von 10 oder 16 Quadratmillimetern. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist dabei nicht erforderlich. Im Werkzeug wurde ein integrierter Längenanschlag von 6-28 mm verbaut. Zusätzlich verfügt der glasfaserverstärkte Entmantler über einen gut zugänglichen Seitenschneider für Kabel bis 10 mm². Der Einsatz des Solar-Werkzeugs liefert beim Abisolieren stets ein präzises Schnittbild. Darüber Hinaus kann die Mini-Solar 10/16 mm² arretiert werden und lässt sich so platzsparend verstauen.



Technische Daten

Kabeltyp	alle gängigen Kabel im Bereich der Photovoltaik z. B. H1Z2Z2-K nach EN 50618
Einsatzbereich	Solarkabel mit einem Querschnitt von 10 & 16 mm ² (8-6 AWG)
Zusatznutzen	Seitenschneider, bis 10 mm ² Cu/Al
Material	glasfaserverstärktes Polyamid
Innenmesser	fest eingesetzt, nicht wechselbar
Mehrwert	präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (6-28 mm)
Gewicht	57 g
Länge	125 mm
Artikelnummer	52005003

Achtung:
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Mini-Solar 10/16 mm²



Hier geht es zur
Produktdetailseite:



Achtung:
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr



Mini-Solar 10/16 mm²



Hier geht es zur
Produktdetailseite:



Achtung:
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

