

## BW-16D1X-U

EAN 4718017891714

Produkt Nummer 90DD0210-M29000



- M-DISC bietet Speicherplatz in Archivqualität, um Ihre wertvollen Fotos, Videos und persönlichen Daten für 1.000 Jahre oder mehr zu speichern (Firmware-Update erforderlich)
- Kompatibel mit Windows und Mac OS
- Nero BackItUp bietet eine umfassende Backup-Lösung für Ihre wertvollen Fotos, Videos, Dokumente und Daten – alles mit nur einem Klick. (Windows-Betriebssystem)
- Die Disc-Encryption-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disc oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen und bietet die Möglichkeit Dateinamen zu verschlüsseln (Windows-Betriebssystem)
- Kostenloser, unbegrenzter ASUS Webstorage für 12 Monate

## Technische Daten BW-16D1X-U

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:	Ja

  

Gewicht und Abmessungen	
Breite:	165 mm
Tiefe:	243 mm
Höhe:	63 mm
Gewicht:	1,12 kg

  

Lesegeschwindigkeit	
Lesegeschwindigkeit CD-R:	40x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM:	40x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:	12x
Lesegeschwindigkeit BD-RE:	10x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R:	16x
Lesegeschwindigkeit DVD-R:	16x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW:	12x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM:	5x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:	16x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW:	12x

  

Schreibgeschwindigkeit	
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:	16x

Schreibgeschwindigkeit BD-R:	16x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE:	2x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:	16x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:	8x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:	6x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:	5x
CD-R-Übertragungsrate (max.):	40 MB/s

Lieferumfang	
Menge pro Packung:	1 Stück(e)
Betriebsanleitung:	Ja

Design	
Eingebaut:	Ja
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen	
Zweck:	Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk – Typ:	Blu-Ray RW
Schnittstelle:	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS):	84717030