


24812-212 KASSETTEPRO BAUSATZ 3 HE 12TE 167MM TIEF, MIT PERFORIERTEN DECK-/ BODENBLECHEN, RÜCKWAND MIT 1 AUSBRUCH FÜR 1 STECKVERBINDER



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Extruded side panels right and left, with grooves for insertion of a printed circuit board (standard board position is on the left only)

Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Cover plate with perforation, for guide rails (airflow approx. 60%); please order guide rails separately

## PRODUKTMERKMALE

---

Produkttyp: Kassetten

Typ: Kassetten PRO

Griff-Typ: Trapez

Höhe: 3-HE

Breite: 12 TE

Tiefe: 167 mm

EMV-Schirmung: Nein

Rückwand-Typ: 1 Ausbruch für einen Steckverbinder

Abdeckblech-Typ: Deckblech mit Perforation für Führungsschienen

Material: Aluminium

Oberfläche - Frontseite: Eloxier

Oberfläche - Rückseite: Eloxier

Kühlung: perforiert

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Kassette, nicht abgeschirmt, perforierte Deck-/Bodenabdeckung, Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder.

Zum Einbau weiterer Leiterplatten ohne rückwärtigen Steckverbinder wird Führungsschiene (Artikelnummer 24812-301) und Leiterplattenbefestigung ab 2 Slot (Artikelnummer 24812-301 + Schraube Artikelnummer 24560-178) benötigt, 2 Führungsschienen, 2 Rückwandhalter und Leitplattenbefestigung für Slot 1 und einmal Slot 2 schon im Lieferumfang enthalten.

## ZERTIFIZIERUNGEN

---



### **Nordamerika**

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### **Europa**

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### **Asien**

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### **Naher Osten und Indien**

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.