

Kolbenkompressor

600-90 Z

Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung mit verzinktem Druckluftbehälter



Artikelnummer ▼

25136003

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Voraussichtlich KW 53/2023

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »

Mobile Kolbenkompressoren » AEROTEC

Z



Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	1.000 mm	Bruttogewicht	78,75 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	450 mm	Nettogewicht	75 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	950 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4260135770780	84148022	Stück

Beschreibung ▼

- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Mit 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	975 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	390 mm
Höhe (Produkt) ca.	800 mm	Gewicht (Netto) ca.	75 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung	3 kW		
Geräuschemission			
Schallleistungspegel Lw	95 dB(A)	Schalldruckpegel Lp	76 dB(A)
Kompressor			
Ölfrei / Ölgeschmiert	Ölgeschmiert	Ansaugleistung ca.	600 l/min
Füllleistung ca.	375 l/min	Anzahl der Zylinder	2
Anzahl der Verdichtungsstufen	1	Verdichter Drehzahl	1250 min ⁻¹
Druckluftbehälter			
Höchstdruck	10 bar	Behälterinhalt	90 l
Behälter stehend / liegend	Liegend	Behälter Oberfläche	verzinkt

Ausstattung ▼

Schallgedämmt	Nein	Druckluftbehälter	✓
---------------	------	-------------------	---

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.