Aggregat

SHM K25 2 Zylinder zweistufig mit Nachkühler

Das keilriemenbetriebene Industrieaggregat verfügt über qualitativ hochwertige Industrielager.



Artikelnummer
25506200

Marke
AEROTEC

Verfügbarkeit
Kein Lagerbestand verfügbar
Information:
Nächste freie Verfügbarkeit
Voraussichtlich KW 04/2024

Katalogverzeichnis
Drucklufttechnik » Druckluftanlagen-Bauteile » Verdichteraggregate » AEROTEC Ölgeschmierte keilriemengetriebene Verdichter-Aggregate » Zweistufige Aggregate

Bestellung
Ab 1 Stück

Versandinformationen

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	280 mm	Bruttogewicht	23,1 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✖
Breite	315 mm	Nettogewicht	22 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	410 mm					SVHC	Nein

Stammdaten

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4260135777147	84148022	Stück

Beschreibung

- Keilriemenbetriebenes Industrieaggregat
- Mit Edelstahlventilplatten
- Genau justierte Kurbelwelle für einen perfekt vibrationsfreien Lauf
- Lieferung erfolgt inkl. Riemenrad und Luftfilter
- Qualitativ hochwertige Industrielager
- Präzise gehonte Laufzylinder und Spezialkolbenringe für verminderten Ölverbrauch
- Innen beschichtetes Kurbelwellengehäuse, um Ölverluste zu vermeiden

© 2023 pro)SALES GmbH

- Maße (mm / siehe Zeichnung): A 163, B 100, C 206, D 310, E 385, F 520, H 415

Medieninformationen



Technische Daten

Allgemeine Informationen			
Höchstdruck	15 bar	Anzahl der Zylinder	2
Anzahl der Verdichtungsstufen	2	Ansaugleistung ca.	620 l/min
Füllleistung ca.	490 l/min	Erläuterung Fülleistung	Die angegebene Liefermenge ist bei 1000 U/min gemessen.
Drehzahl	1400 min^{-1}	Ölfrei / Ölgeschmiert	Ölgeschmiert
Mobil / Stationär	Mobil		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	265 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	300 mm
Höhe (Produkt) ca.	400 mm	Gewicht (Netto) ca.	22 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung	4 kW		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.