

Hochdruck-/Atemluftkompressor ATLANTIC P 100/3 - 225 bar

Atemluft nach DIN EN 12021 für den mobilen Einsatz



Artikelnummer ▼

25331003

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »
Mobile Kolbenkompressoren » AEROTEC
Hochdruck-/Atemluftkompressoren » 225
bar Druck



Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	630 mm	Bruttogewicht	44,1 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	460 mm	Nettogewicht	42 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	460 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4260405382736	84144010	Stück

Beschreibung ▼

Die mobilen Atemluft-Kompressoren sind für Tauchschulen, Profi-Taucher und gewerbliche Betreiber von Füllstationen, die vor allem Wert auf die Robustheit eines Kompressors legen. Besonders leicht durch den Aluminiumrahmen, dadurch besten Schutz vor Korrosion! Mit der Verarbeitung von rostfreiem Edelstahl trotz er auch härtesten Klimabedingungen. Ideal auch zur Befüllung von Nagelkartuschen sowie für den Schießsport geeignet.

Medieninformationen ▼




Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Erläuterung Atemluft	Atemluft nach DIN EN 12021	Luftklasse	0
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	580 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	410 mm
Höhe (Produkt) ca.	410 mm	Gewicht (Netto) ca.	42 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Antriebsmotor	Elektromotor	Abgabeleistung	3 kW
Geräuschemission			
Schallleistungspegel L _w	99 dB(A)	Schalldruckpegel L _p	84 dB(A)
Kompressor			
Ölfrei / Ölgeschmiert	Ölfrei	Füllleistung ca.	100 l/min
Anzahl der Zylinder	4	Anzahl der Verdichtungsstufen	4
Verdichter Drehzahl	2100 min ⁻¹		
Druckluftbehälter			
Höchstdruck	225 bar	Behälter stehend / liegend	Stehend

Ausstattung ▼

Schallgedämmt	Nein	Filtersystem	ATL
---------------	------	--------------	-----

Zubehör ▼




Reduzierstück DIN/INT-YOKE - 225 bar für ATLANTIC P Serie / G Serie



Artikelnummer ▼ 201401032-PS
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Schlauchverbindung 225 bar / 330 bar für ATLANTIC P Serie / G Serie



Artikelnummer ▼ 201401033-PS
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Vorrichtung für Doppelbefüllung 225 bar / 330 bar für ATLANTIC P Serie / G Serie



Artikelnummer ▼ 201401034-PS
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Druckschalter mit Automatikabschaltung für ATLANTIC P Serie



Artikelnummer ▼ 25339001
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert
Bestellung ▼ Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Trolley für ATLANTIC P Serie / G Serie

AEROTEC**Artikelnummer** ▼
201401036-PS**Verfügbarkeit** ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert**Bestellung** ▼
Ab 1 Stück**Preisinformationen** ▼

Automatischer Kondensatablass für ATLANTIC P Serie

AEROTEC**Artikelnummer** ▼
25339002**Verfügbarkeit** ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert**Bestellung** ▼
Ab 1 Stück**Preisinformationen** ▼

Überwachungseinheit Tauchkompressoren

AEROTEC

Überwachungseinheit nachrüstbar für Tauchkompressoren.

Artikelnummer ▼
201401040-PS**Verfügbarkeit** ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert**Bestellung** ▼
Ab 1 Stück**Preisinformationen** ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.