



Hauptmerkmale

Baureihe	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	TV/SAT/R-Steckdose
Gerätedarstellung	Complete without cover frame
Typ der TV-Steckdose	Leitungsende (Klemmensockel)
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Für Baureihe Verteilungssysteme Für parallele Verteilungssysteme
Verpackungstyp	Flowpack

Zusatzmerkmale

Montage des Produkts	Bündig
Anzahl der Steckdosen	3
TV-Stecker	Stecker IEC 9,52 mm
FM-Stecker	Buchse IEC 9,52 mm
SAT-Stecker	F-Typ
Abschwächung	1 dB
DC-Stromfluss	In SAT Fassung
Anzahl pro Zeile	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Deckelrahmen
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Leitermaterial	Kupfer
Befestigung	Krallen51...80 mm
Farbton	Weiß
Höhe	83 mm
Breite	83 mm
Tiefe	42 mm
Projektierungstiefe	13 mm
Produktgewicht	0,117 kg

Montage

Gütesiegel	CE
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	104,25 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10

VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,12 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,72 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja