



Hauptmerkmale

Produktbereich	Asfora
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Farbton	Weiß
Anzahl der Reihen	2fach
Verpackungstyp	Flowpack
Installationsrichtung	Vertikal
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Anzahl Reihen	2fach vertikal
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Deckelrahmen
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Höhe	154 mm
Breite	83 mm
Tiefe	9 mm
Projektierungstiefe	9 mm
Produktgewicht	0,019 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK02

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm
VPE 1 Länge	15,5 cm
VPE 1 Gewicht	21 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	9,5 cm
VPE 2 Breite	18,5 cm
VPE 2 Länge	27,5 cm
VPE 2 Gewicht	626 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	150
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	9,39 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------