




EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com

Funkdimmer-Handsender

3 Kanal; 868 MHz

Artikel-Nr.: EFDHS3



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Funkdimmer-Handsenders (Artikel-Nr.: EFDHS3) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

- **Gehäuse:** gummiertes Kunststoff
- **Batterie** CR2025-3V
- **Länge** 150 mm
- **Breite** 39 mm
- **Höhe** 13 mm
- **Schutzart:** IP20
- **ta** -10°C - max. +50°C
- **Funkfrequenz** 868 MHz
- **Freifeld-Funkreichw.** bis ca. 40 m
- **Kanäle** 3

Verpackungsinhalt

- Funkdimmer-Handsender 1 x
- Magnetische Wandhalterung 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Produktbeschreibung

Die 3-Kanal Fernbedienung kann bis zu 3 Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen. Es können natürlich mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Empfänger auf mehrere Kanäle oder Handsender eingelernt werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Wandhalterung Betrieb über 1xCR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Einlegen der Batterien

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Deckel vorsichtig aufmachen
- Batterien richtig in die Batteriehalterung einlegen und den Deckel wieder schließen.

Montage

- Die magnetische Wandhalterung wird mit Schrauben an der Wand fixiert.
- Die Fernbedienung wird mit Hilfe eines Magneten in der Halterung eingesetzt und gehalten.

Einlernen des Handsenders

- Einmaliges kurzes Tasten des „Learning-Keys“ auf dem Funkempfänger.
- Innerhalb von 3 Sekunden gewünschtem Kanal (1-3) Taste „On“ oder „Off“ auf dem Handsender drücken.
- Die angeschlossenen Leuchten blinken kurz auf -> der Controller wurde erfolgreich eingelernt.

Es können sowohl mehrere Empfänger auf ein Handsender, als auch mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden.

Auslernen des Handsenders

- Drücken und halten Sie den „Learning-Ley“ am Funkempfänger für über 3 Sekunden.
- Die am Controller angeschlossenen LEDs leuchten kurz auf und die eingelernten Steuergeräte sind somit ausgelernt.

Sicherheitshinweise

Die Installation LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik die Anleitung sorgfältig durch.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden.

Batterien gehören nicht in Kinderhände.

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.

Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Hinweise zur Reinigung

Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Batterie vor der Reinigung entnehmen.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Batterie aus. Lagern Sie den Handsender, in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgenden Link:
<http://www.evn-lichttechnik.com/Nav-Menue/5jahre>