


BP 7.000 GARDEN

Die Gartenpumpe BP 7.000 Garden ist langlebig, leistungsstark und eignet sich perfekt für die Bewässerung mit Wasser aus alternativen Quellen wie Zisternen oder Fässer.



Bestell-Nr.

1.645-730.0

- Bequemes Ein- und Ausschalten ohne Bücken dank praktischem Fußschalter
- Komfortabler Tragegriff für den mobilen Einsatz
- Werkzeugfreies Anschließen der Pumpe dank optimiertem Anschlussstutzen

Technische Daten

EAN-Code	4054278915975	
Motorleistung max.	W	1100
Fördermenge max.	l/h	< 7000
Förderhöhe	m	max. 50
Druck	bar	max. 5
Ansaughöhe	m	8
Fördertemperatur	°C	max. 35
Anschlussgewinde		G1
Anschlusskabel	m	1,5
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Gewicht ohne Zubehör	kg	9,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	12
Abmessungen (L x B x H)	mm	384 x 204 x 253

Ausstattung

Optimierter Anschlussstutzen	<input checked="" type="checkbox"/>
Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortabler Fußschalter	<input checked="" type="checkbox"/>
Separate Einfüllöffnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserablassventil	<input checked="" type="checkbox"/>
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen G 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Tragegriff	<input checked="" type="checkbox"/>


Im Lieferumfang enthalten.

**Robust und langlebig**

- Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.

**Komfortabler Fußschalter**

- Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.

**Optimales Ansaugen**

- Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.

ZUBEHÖR VON BP 7.000 GARDEN**1.645-730.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE				
Adapter Anschluss	1	6.997-473.0	Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	<input checked="" type="checkbox"/>
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1	2	6.997-474.0	Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	3	6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z.B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
Anschlussatz Basic	4	6.997-358.0	Anschlussatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	<input type="checkbox"/>
Anschlussatz Premium	5	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"	6	2.997-113.0	Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.	<input type="checkbox"/>
Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1	7	2.997-120.0	Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehörn von anderen Anbietern sowie älteren Kärcher Zubehörn.	<input type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE				
Sauggarnitur 3,5 m	8	2.997-110.0	Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstop und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.	<input type="checkbox"/>
Sauggarnitur 7,0 m	9	2.997-111.0	Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. angeschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstop und PerfectConnect Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Saugfilter mit Rückflusstop, Basic, 3/4"	10	6.997-345.0	Saugfilter mit Rückflusstop in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Saugfilter mit Rückflusstop, Basic, 1"	11	6.997-342.0	Saugfilter mit Rückflusstop in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Saugfilter mit Rückflusstop, Premium	12	6.997-341.0	Saugfilter mit Rückflusstop in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter gross	13	2.997-210.0	Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter klein	14	2.997-211.0	Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör.

ZUBEHÖR VON BP 7.000 GARDEN**1.645-730.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Trockenlaufsicherung	15	6.997-355.0	Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	<input type="checkbox"/>
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung	16	6.997-357.0	Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	<input type="checkbox"/>

 Möglicher Zubehör.