

# Reolink D340P Video Doorbell PoE

## intelligente 2K+ 5 MP Video-Türklingel mit Gong

EAN: 6975253983308

Die Reolink D340P Video Doorbell PoE ist eine sehr zuverlässige und fortschrittliche Türklingel, die mit den neuesten Technologien ausgestattet ist, um ein höheres Maß an Sicherheit und Komfort für den Benutzer zu gewährleisten. Mit hoher Bildqualität, zuverlässiger PoE-Verbindung, Personenerkennung, Infrarot-LEDs, großem Überwachungsbereich, intelligenter Benachrichtigungsfunktion und Zwei-Wege-Audio ist diese Türklingel eine ausgezeichnete Lösung zum Schutz und zur Sicherheit des eigenen Zuhauses.



**Hohe Bildqualität:** Mit der 2K+ (5 MP) Auflösung bietet die Türklingel hochwertige Bilder mit doppelt so vielen Details als bei herkömmlichen 2 MP (1080p) Kameras.

**PoE - Zuverlässige Verbindung und einfache Installation:** Diese PoE-Türklingel verwendet nur ein Kabel, um ein stabiles Netzwerk und gleichzeitig eine kontinuierliche Stromversorgung zu ermöglichen. Die Türklingel kann auch an Ihre bestehende Türklingelverkabelung angeschlossen werden. Ein 15°-Keil ist im Lieferumfang enthalten, damit Sie den Winkel einstellen können.

**- Für die PoE-Funktion benötigen Sie entweder einen PoE-Switch oder einen Reolink-Rekorder.**

**Personenerkennung:** Die Türklingel kann Sie alarmieren, wenn eine menschliche Person erkannt wird, und ignoriert nicht-menschliche Objekte. Sie können auch eine benutzerdefinierte Bewegungszone festlegen, um Bereiche auszuschließen.

**Infrarot-LEDs:** Die Türklingel verfügt über Infrarot-LEDs, die hochwertige Nachtaufnahmen ermöglichen, damit Sie auch bei Dunkelheit sehen können, wer vor der Tür steht.

**Breiter Überwachungsbereich:** Die Türklingel deckt einen breiten Überwachungsbereich (180° Diagonal) ab und bietet dadurch mehr zusätzliche Umgebungsdetails für bessere und schnellere Reaktionen.

**Zwei-Wege-Audio:** Die Türklingel ist mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern ausgestattet und ermöglicht eine komfortable und direkte Kommunikation in beide Richtungen. Sie können Besucher begrüßen, bevor Sie die Tür öffnen, unerwünschte Gäste abschrecken oder mit Freunden sprechen, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

**Individuell einstellbare Sprachansagen:** Sie können Sprachnachrichten für die automatische Wiedergabe abspeichern, die abgespielt werden, wenn jemand die Türklingel drückt.

**Praktischer Reolink Klingel:** Im Lieferumfang der Reolink Video Doorbell PoE ist eine Klingel enthalten. Schließen Sie diese einfach an eine beliebige Steckdose in einem beliebigen Raum an, und Sie können sicher sein, dass Sie alarmiert werden, wenn Besucher an der Tür klingeln und Sie sich nicht in unmittelbarer Nähe der Tür befinden.

**Aufzeichnung vor der Aktion:** Die Reolink D340P Video Doorbell PoE bietet eine besondere Funktion, bei der die Aufzeichnung vor der eigentlichen Erkennung beginnt. Durch die Aufnahme eines 6-sekündigen Farbvideos vor dem Alarm erhalten Sie wertvolle Informationen und können mögliche Ursachen von Aktivitäten besser verstehen. Diese Funktion erhöht Ihre Sicherheit und hilft dabei, mögliche verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

**Flexible Speicheroptionen:** Die Türklingel unterstützt die kontinuierliche Aufzeichnung, bewegungsgesteuerte Aufzeichnung oder geplante Aufzeichnung. Die Aufnahmen können auf einer microSD-Karte (bis zu 256 GB) oder auf einem Reolink Netzwerkrekorder (NVR) gespeichert werden.

**Einfache Verbindung und Überwachung:** Mit der Reolink-App oder dem Client können Sie die Türklingel bequem in Ihren Alltag integrieren. Sie werden in Echtzeit auf Ihrem Smartphone benachrichtigt, wenn etwas Verdächtiges entdeckt wird. Sie können Live-Ansichten von überall aus überprüfen und gespeicherte Videos mit der Wiedergabefunktion abspielen.

**Kompatibel mit Google Nest Hub und Chromecast:** Sie können die Türklingel mit Google Assistant verbinden und über Google Nest Hub oder Chromecast-fähige Fernsehgeräte sehen, wer an der Haustür steht, indem Sie zum Beispiel einfach "Hey Google, zeig mir die Haustür" sagen.

Die wasserdichte Konstruktion ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei jedem Wetter. Ob Regen oder Sonnenschein, die Türklingel ist immer einsatzbereit.

## Hauptmerkmale

- Hochauflösende 2K+ (5MP) HD-Videos für detailreiche Bilder und größere Erfassungsreichweite
- Power over Ethernet (PoE) für zuverlässige Verbindung und einfache Installation
- Präzise Personenerkennung und benutzerdefinierte Bewegungszonen
- Nachtaufnahmen mit leistungsstarken Infrarot-LEDs
- Zwei-Wege-Kommunikation mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern
- Vor-Aufzeichnungsfunktion für 6-Sekunden-Farbvideos vor dem Alarm
- Individuell einstellbare Sprachnachrichten und praktischer Klingelton
- Flexible Speicheroptionen auf microSD-Karte oder Reolink NVR
- Reolink-App und Client für nahtlose Verbindung und Überwachung
- Wasserdichtes Design für den Einsatz bei verschiedenen Wetterbedingungen
- Kompatibilität mit Google Nest Hub und Chromecast für bequeme Überwachung auf dem Bildschirm

## Technische Daten

Modell		Reolink D340P Video Doorbell PoE	
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor	
	Auflösung	Standard: 2560 x 1920 (5 Megapixel) @20 FPS	
	Objektiv	f=2,26 mm, F=2,0, mit IR-Cut	
	Kompression	H.264	
	Sichtfeld	Horizontal:	134°
		Vertikal:	97°
		Diagonal:	180°
	Pre-Motion Aufnahme	Unterstützt	
Audio	2-Wege-Audio, Rauschunterdrückung, Echowunderdrückung		
Schnellantworten	Unterstützt		
<b>Stromversorgung</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48 V Aktive	
	AC-Strom	12 - 24 V AC 50/60 Hz, 24 V DC	
<b>Schnittstelle</b>	Strom	Strom-Port	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45	
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB); Reolink Netzwerkrekorder (NVR)	
	Audio	2 x Einbaumikrofone und 1 x Einbaulautsprecher	
<b>Software</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 20 fps (Standard: 20 fps)	
		Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)	
	Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps - 6144 Kbps (Standard: 4096 Kbps)	
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)	
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personenerkennung; Ankündigung des Besuchs	
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufnahme (Standard); 24/7 Aufnahme; Zeitplan-Aufnahme	
	Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
Arbeitet mit	Google Assistant, Reolink NVR		
<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur	-10 °C - +50 °C (14 °F - 122 °F)	
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % - 90 %	
	Wasserfest	IP65	
<b>Abmessungen</b>	Dimensionen	133 mm(H) x 48 mm(W) x 23 mm(T)	
	Gewicht	96 g	

<b>Modell</b>	<b>Chime Klingel (EU-Version)</b>
Material	ABS+PC
Dimensionen	86,5 x 29 x 66 mm
Strom-Eingang	AC 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
Taste	Zum Einrichten / Klingeltöne-Wählen / Lautstärkeregulieren
Übertragungsmodus	RF 433 MHz
Lautstärke	5 Stufen
Wählbare Töne	10 Klingeltöne
Arbeitsumgebung	Temperatur: -20°C - +50°C; Feuchtigkeit: < 85 %

## **Lieferumfang**

- Reolink D340P Video-Türklingel PoE
- Reolink Klingel
- Montageplatte
- Keil 15°
- Schablone für Befestigungslöcher
- Brückenkabel
- Netzkabel
- Schrauben
- Kurzanleitung