

Reolink D340W Video Doorbell WiFi

intelligente 2K+ 5 MP Video-Türklingel mit Gong

EAN: 6975253983315

Die Reolink D340W Video-Türklingel WiFi ist eine moderne und zuverlässige Türklingel, die mit den neuesten Technologien ausgestattet ist, um ein höheres Maß an Sicherheit und Komfort für den Benutzer zu gewährleisten. Mit hoher Bildqualität, Dualband-WLAN, Personenerkennung, Infrarot-LEDs, großem Überwachungsbereich, intelligenter Benachrichtigungsfunktion und Zwei-Wege-Audio ist diese Türklingel eine hervorragende Lösung für die Sicherheit und den Schutz des eigenen Zuhauses.



Hohe Bildqualität: Mit der 2K+ (5 MP) Auflösung bietet die Türklingel hochwertige Bilder mit doppelt so vielen Details wie bei herkömmlichen 2 MP (1080p) Kameras.

Dual-Band WLAN: Die Türklingel unterstützt sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz WLAN-Frequenzen, um eine stabile Verbindung sicherzustellen. Sie können die Türklingel einfach an Ihre bereits vorhandene Türklingelverkabelung anschließen oder sie überall innerhalb der WLAN-Reichweite platzieren. Ein 15°-Keil ist im Lieferumfang enthalten, damit der Winkel eingestellt werden kann.

Personenerkennung: Die Türklingel kann Sie alarmieren, wenn eine menschliche Person erkannt wird, und ignoriert unbedeutende nicht-menschliche Objekte. Mit einer Bewegungszone können Sie auch Bereiche ausgrenzen, die für unerwünschte Alarmmeldungen anfällig sind.

Infrarot-LEDs: Die Infrarot-LEDs ermöglichen hochwertige Nachtaufnahmen und bieten klare Bilder im Dunkeln.

Breiter Überwachungsbereich: Die Türklingel deckt einen breiten Überwachungsbereich ab und bietet mehr zusätzliche Umgebungsdetails für bessere und schnellere Reaktionen.

Intelligente Benachrichtigung: Im Vergleich zur traditionellen Push-Benachrichtigung können Sie jetzt Benachrichtigungen mit Schnappschüssen erhalten. Mit der Reolink Video Doorbell WiFi werden Sie auf intelligente Weise alarmiert und können schneller reagieren. (Diese Funktion ist nur für Reolink Cloud-Benutzer verfügbar.)

Zwei-Wege-Audio: Die Türklingel verfügt über zwei integrierte Mikrofone und einen Lautsprecher, um mit Besuchern zu kommunizieren oder sie abzuschrecken. Es ist auch möglich, die Videotürklingel so einzustellen, dass automatisch vordefinierte Antworten angesagt werden. Außerdem können Sie einstellen, dass automatische Antworten abgespielt werden, wenn Sie beschäftigt sind und nicht selbst reagieren können oder wollen. All diese Funktionen können bequem über die App gesteuert werden.

Aufzeichnung vor der Aktion: Die Türklingelkamera beginnt mit der Aufzeichnung, bevor die tatsächliche Erkennung erfolgt. 6-sekündige Farbvideobilder vor dem Auslösen des Alarms können Ihnen sehr dabei helfen, mögliche Alarmursachen zu erkennen oder die Wahrscheinlichkeit einer Identifizierung zu erhöhen.

Flexibles Speichern: Sie können Ihre Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte (bis zu 256 GB) oder auf einem Reolink NVR speichern. Alternativ können Sie die Ereignisse auch in der Reolink Cloud speichern.

Einfache Verbindung: Über die Reolink-App oder den Reolink-Client können Sie Ihre Haussicherheit bequem mit dem täglichen Umgang integrieren, Echtzeitwarnungen erhalten, die Live-Ansicht von überall verfolgen und die Wiedergabe einfach und intelligent steuern.

Alarmierung in Echtzeit

Live-Überwachung von überall. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, haben Sie die Möglichkeit, die Situation in Ihrem Haus zu überprüfen.

Intuitive und einfache Wiedergabe

Sie können nicht nur gespeicherte Videos wiedergeben, um nach wichtigen Informationen zu suchen, sondern auch das Video nach Erkennungsmodus filtern und über die Zeitleiste steuern, um schnell das zu finden, wonach Sie suchen

Im Lieferumfang der Reolink D340W Video Doorbell WiFi ist ein Klingelgong enthalten. Schließen Sie ihn einfach an eine beliebige Steckdose in einem beliebigen Raum an, und Sie werden sicher alarmiert, wenn Besucher an die Tür klingeln.

Hauptmerkmale

- 2K+ (5 MP) Auflösung
- Dual-Band WiFi
- Intelligente Personen Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Infrarot-LEDs für hochwertige Nachtaufnahmen
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Funktioniert mit Google Assistant

Technische Daten

Modell		Reolink D340W Video Doorbell WiFi
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Auflösung	Standard: 2560 x 1920 (5 Megapixel) @20 FPS
	Objektiv	f=2,26 mm F=2,0, mit IR Cut
	Kompression	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 134°; Vertikal: 97°; Diagonal: 180°
	Pre-Motion Aufnahme	Unterstützt
	Audio	Zwei-Wege-Audio, Rauschunterdrückung, Echounterdrückung
	Schnellantworten	Unterstützt
Stromversorgung	Strom	Netzteil
Schnittstelle	Stromanschluss	12 - 24 V AC 50/60 Hz, 24 V DC
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1x 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB), arbeitet mit Reolink NVR
	Audio	2x integrierte Mikrofone und 1x integrierter Lautsprecher
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Software	Bildfrequenz	Mainstream: 2 – 20 fps (Standard: 20 fps)
		Substream: 4 –15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024 – 6144 Kbps (Standard: 4096 Kbps)
		Substream: 64 – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungs-/Personenerkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufnahme (Standard); 24/7 Aufnahme; Zeitplan-Aufnahme
Protokolle und Standards	HTTPS, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, P2P	
Smart-Home-Anbindung	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10 °C – +50 °C (14 °F – 122 °F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10 % – 90 %
	Wasserfestigkeit	IP65
Größe & Gewicht	Dimensionen	133 mm(H) x 48 mm(W) x 23 mm(T)
	Gewicht	96 g

Modell	Chime Klingel (EU-Version)
Material	ABS+PC
Dimensionen	86,5 x 29 x 66 mm
Strom-Eingang	AC 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
Taste	Zum Einrichten / Klingeltöne-Wählen / Lautstärkeregulieren
Übertragungsmodus	RF 433 MHz
Lautstärke	5 Stufen
Wählbare Töne	10 Klingeltöne
Arbeitsumgebung	Temperatur: -20°C - +50°C; Feuchtigkeit: < 85 %

Lieferumfang

- Reolink D340W Video Doorbell WiFi
- Reolink Klingel
- Montageplatte
- Keil 15°
- Schablone für Befestigungslöcher
- Netzteil
- Strom-Verlängerungskabel
- Brückenkabel
- Netzkabel
- Schrauben
- Schnellstart-Anleitung