

# Reolink Duo Series W730

## Intelligente 4K Dualband WLAN Überwachungskamera mit zwei Objektiven und 180° Panoramasischt

EAN: 6975253982172

Die Reolink Duo Series W730 WLAN Überwachungskamera mit Doppelobjektiv kombiniert zwei Ansichten zu einer einzigen, ohne dass eine Lücke entsteht. Sie deckt einen größeren Bereich mit einem 180°-Panoramablick ab. Sie bietet nicht nur einen größeren Blickwinkel, sondern auch eine längere Brennweite als herkömmliche Weitwinkelkameras.

Die gesamte Umgebung kann selbst bei vergrößertem Betrachtungswinkel scharf in Ultra HD 4K erfasst werden. Auch das kleinste Detail kann mit Präzision aufgenommen werden.

Die intelligente und leistungsfähige Erkennungsfunktion der Reolink Duo Serie W730 ermöglicht eine effektive und zuverlässige Unterscheidung zwischen Personen, Fahrzeugen und Haustieren.

Mit der innovativen 2-Wege-Audiofunktion ermöglicht die Kamera eine direkte Kommunikation über ein integriertes Mikrophon und einen Lautsprecher. Sie können durch die Kamera hören und sprechen, Ihre Besucher ansprechen, unerwünschte Gäste abweisen und sofort reagieren, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.

Die Kamera ermöglicht sowohl Farb- als auch Schwarz-Weiß-Nachtsicht, die durch Scheinwerfer und Infrarot-LEDs unterstützt wird, und gewährleistet deutliche und präzise Aufnahmen bei Dunkelheit. Die Aktivierung von Scheinwerfern oder Sirene ist eine effektive und wirkungsvolle Abschreckung gegen unerwünschte Besucher. Die Scheinwerfer können manuell ausgeschaltet oder die Helligkeit eingestellt werden.

Die Reolink Duo Series W730 Überwachungskamera unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stop-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte bis zu 256 GB (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten), einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden können.

Die Dualband-WLAN-Technologie der Kamera ermöglicht die Verbindung über das 5-GHz- und das 2,4-GHz-Frequenzband. Die Nutzung der 5 GHz Frequenz bietet eine flüssige Live-Ansicht mit einer höheren Datenrate und verbesserter Anti-Interferenz-Fähigkeit, während das 2,4 GHz Frequenzband für die Übertragung über größere Distanzen genutzt werden kann. Die Dualband-Funktionalität ermöglicht eine flexible Auswahl und eine einfache Installation. Die Kamera verfügt außerdem über 2T2R MIMO-Antennen für eine optimale Signalqualität.

Dank der Kombination aus Zeitraffer\* und Ultraweitwinkel kann die Reolink Duo Series W730 lange Ereignisse wie den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang im Panorama aufnehmen und auf Minuten komprimieren und so traumhafte Videos im Zeitraffer aufnehmen.

\* **Hinweis:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist.

Falls die Videos über einen längeren Zeitraum gespeichert oder mehrere Kameras zentral verwaltet werden sollen, sind kompatible Reolink NVR oder Überwachungssysteme zu empfehlen.

Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Reolink Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Vorfall informiert werden, sowie wichtige Momente speichern usw.

Diese Kamera kann über Google Assistant per Sprachsteuerung bedient werden\*. Die Live-Übertragung der Kamera kann dann über Google Nest Hub oder einen Chromecast-fähigen Fernseher erfolgen.

\* **Hinweis:** Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist. NUR die Weitwinkelansicht unterstützt Google Assistant.

Das robuste Gehäuse macht die Reolink Duo Series W730 Kamera wasser- und staubdicht. Sie funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen.

### Hauptmerkmale

- Doppelte Objektive für doppelten Schutz
- 8 Megapixel 4K Auflösung
- Dualband-WLAN
- Intelligente Erkennung von Menschen, Fahrzeugen, und Haustiere
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Zwei-Wege-Audio
- Nachtsicht in Farbe und Schwarz-Weiß
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt IP66
- Einfacher Fernzugriff über Reolink App oder Reolink Client
- Kompatibel mit Google Assistant



## Technische Daten

Modell		Reolink Duo Series W730
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Auflösung	Standard: 4608 x 1728 (8,0 Megapixel) bei 20 fps
	Objektiv	f=3,2 mm fixiert, F=2,0
	Kompression	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 180° Vertikal: 60°
	Tag-/Nacht-Modus	Mit IR-Sperrfilter Automatische Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 6 Stück / 20 mil / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 8 Stück / 5 W / 6500 K / 560 Lumen
	Audio	Zwei-Wege-Audio mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
<b>Strom</b>	DC-Strom	DC 12 V, 2 A, <15 W
<b>WLAN</b>	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK / WPA2-PSK
<b>Speicherung</b>	Lokaler Speicher	Unterstützt bis zu 256 GB Micro-SD-Karten
<b>Software und Funktion</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 4 fps – 20 fps (Standard: 20 fps)
		Substream: 4 fps – 20 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 3072 Kbps – 10240 Kbps (Standard: 5120 Kbps)
		Substream: 256 Kbps – 2048 Kbps (Standard: 1024 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungs- / Personen- / Autoerkennung / Haustiererkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); 24/7 Aufzeichnung; Aufzeichnung nach Zeitplan
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
Sprachsteuerung	Google Assistant	
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C – +55°C (14°F – 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%
	Wetterfest	IP66
<b>Abmessungen</b>	Dimensionen	195 x 103 x 56 mm
	Gewicht	700 g

## Lieferumfang

- Reolink Duo Series W730 Dualband WLAN Überwachungskamera
- Antennen
- Netzkabel
- Netzadapter
- Strom-Verlängerungskabel 4,5 m
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber Videoüberwachung