

Produktdatenblatt | Lineares Licht (Basisprofil)


Artikelnummer:	APRUW100
Serie:	
EAN:	4037293058780
Zolltarifnummer:	76042990900



Artikelbeschreibung

U-Profil, innenliegender Reflektor ■ Aluminium-Profil ■ 100cm
 ■ weiß pulverbeschichtet

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Strips, kann aber z. B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. Die innenliegende abgeschrägte Bauform dient als Reflektor, wodurch das Licht nochmals gebündelt wird und somit eine extrem hohe Homogenität erreicht wird. Die separat erhältliche Kunststoff-Abdeckung KAMR wird in das Profil eingeklipst und ist somit seitlich nicht sichtbar. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Strips mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium pulverbeschichtet Schutzart: IP20 Farbe: RAL9003



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Schutzart (IP)	IP00	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Länge [mm]	1000	Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Breite [mm]	30	Geeignet für Schutzverguss (klar, flexibel)	ja
Höhe [mm]	30	Geeignet für Vollverguss (klar, flexibel, IP67)	ja
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Kabelkanal	Geeignet für Vollverguss (homogen, hart, begehbar)	ja
Mit Befestigungsmaterial	nein	Zubehör	ja
Werkstoff	Aluminium	Ersatzteil	nein
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209	Gewicht [kg]	0,45
Farbe	weiß	BEG	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9016		
Transparent	nein		

Zubehör

APHTV100

Verbinder für Aluminium-Profil



APHTV200

Verbinder für Aluminium-Profil



APHTV20

Verbinder für Aluminium-Profil



APHV90

Eckverbinder für Aluminium-Profil



APRCLIP

Befestigungsclip für Aluminium-Profil

**KAMR100**

Abdeckung für Aluminium-Profil, matt

**APRUWEAP**

Endabschlussplatte für Aluminium-Profil

**KAMR200**

Abdeckung für Aluminium-Profil, matt

**APTAH200**

Triangel-Seilabhängung für Aluminium-Profil

**KAMR300**

Abdeckung für Aluminium-Profil, matt

**APTEHF**

Haltefeder für Aluminium-Profil

**NVSSAH200**

Seilabhängung für Aluminium-Profil

