

47693600 Tyla IR Pedestal AN 1X1.2W 30K SR UE - UVP: 139,99 EUR

Hochwertiges LED-Licht aus Solarenergie, integrierte Solarzelle fuer extra lange Leuchtdauer, kein Netzkabel erforderlich, Dual-Bright-Sensor mit Tageslichterkennung, sanftem Ambientelicht zur Grundbeleuchtung und erhoehter Helligkeit bei erkannter Bewegung

Die Sockelleuchte Tyla Solar ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das robuste und zuverlässige Material macht diese Leuchte perfekt für Ihren Garten. Dank ultraeffizientem Licht und Solartechnologie sparen Sie Energie. Der Sensor erkennt Bewegungen bis zu einer Entfernung von 10 Metern und in einem Winkel von 120 Grad. Die Umgebungshelligkeit, bei der die Leuchte aktiv wird, kann individuell zwischen 30 und 200 Lux eingestellt werden. Im Falle einer Bewegung ist die Leuchte bis zu 60 Sekunden mit einer erhöhten Helligkeit von 255 Lumen in Betrieb. Im Dual-Bright-Modus wird bei ausreichender Dunkelheit ohne erkannte Bewegung ein sanftes Umgebungslicht von 55 Lumen erzeugt. Die Leistungsdauer des Akku wird geschont, da das Licht nicht ständig unnötig hell leuchtet.

Technische Daten

Max. Wattage	1.2
Sockel	Fest verbaute LED
Schutzklasse	III
Schutzart	
Volt	Solarbetrieben
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	3000K

Codes

EAN Artikel	8719514476936
EAN Verpackungseinheit	8719514476943
Bestellnummer (EOC)	47693600
Interne Nr. Signify (GPC)	929003260401

Artikeldaten

Flammenanzahl	
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	CN

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	8
Anzahl Lagen pro Palette	2
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	16

Service

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	40,00	15,80	16,00
Verpackung in cm (H/B/T)	44,00	20,00	20,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	46	42	42
Palette in cm (H/B/T)	107,00	80,00	120,00

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Anthracite
Farbgebung	

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / kg	1,41
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe 5,63
Palette (brutto)/kg	4,75

Energieeffizienz

Kategorie
Keine Angabe

Verschiedenes

Typ	Sockelleuchte
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Keine Angabe

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,28 CHF





Signify GmbH
Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.