



**26389500 Camill UE SR WA RD 1.4W 30K BL FR IR 06 - 74,99 EUR**

Solarleuchte mit hoechster Energieeffizienz, langer Lebensdauer von 50'000h und wechselbarer Batterie. Dual Brighr Bewegungs- und Tageslichtsensor mit erhoehter Helligkeit nur bei erkannter Bewegung garantiert laengere Leuchtdauer des Solarpanels. Die Philips Ultra-Efficient Wandleuchte Camill in runder Form mit Solarpanel bietet moderne und effiziente Beleuchtung für den Garten in retro-Optik. Ultra effizientes LED Licht mit sehr langer Lebensdauer von 50'000 Stunden und eine intelligente Dual Bright Helligkeitssteuerung sorgen dafür, dass gespeichertes Sonnenlicht bis zu 36 Stunden abgegeben werden kann. Bei Dunkelheit ist ein sanftes Ambientelicht eingeschaltet und erst bei erkannter Bewegung schaltet der Sensor auf eine höhere Helligkeit und macht die Solarleuchte noch effizienter. Keine Verkabelung oder Stromanschluss notwendig, der integrierte Akku kann bei Bedarf auch ausgewechselt werden.

**Technische Daten**

Technologie	
Eingangswattage	1.4W
Ersatzwattage	
Socket	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	III
Lebensdauer	50000
Volt	4
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	3000
Schaltdauer	15000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Service**

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

**Design/Materialausführ.**

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Schwarz

**Energieeffizienz**

Kategorie

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	EUR
Österreich:	EUR
Schweiz:	CHF

**Codes**

EAN Artikel	8720169263895
EAN Verpackungseinheit	8720169263901
Bestellnummer (EOC)	872016926389500
Interne Nr. Signify (GPC)	929003363801

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	835
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 1670
Palette (brutto)/kg	118,52

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	28
Anzahl Lagen pro Palette	2
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	112

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	20,50	14,00	19,00
Verpackung in cm (H/B/T)	24,00	15,00	16,50
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	26	18	31,5
Palette in cm (H/B/T)	120,00	80,00	120,00

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	94051000
Herkunftsland	CN



---

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.

