

## WD 4 S V-20/5/22

Super saugstarker und energieeffizienter Nass-/Trockensauger mit 20-l-Edelstahlbehälter, komfortabler Flachfaltenfilter, 5 m Kabel und 2,2 m Saugschlauch und Blasfunktion.



Bestell-Nr. 1.628-260.0

- Patentierte Filterentnahmetechnik, Blasfunktion
- 1000 W Nennleistungsaufnahme, 20-l-Edelstahlbehälter, 5-m-Kabel, 2,2-m-Schlauch
- Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel

### Technische Daten

|                          |        |                                                          |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| EAN-Code                 |        | 4066529027887                                            |
| Nennleistungsaufnahme    | W      | 1000                                                     |
| Saugleistung*            | W      | 240                                                      |
| Vakuum                   | mbar   | max. 240                                                 |
| Luftmenge                | l/s    | max. 55                                                  |
| Behältergröße            | l      | 20                                                       |
| Behältermaterial         |        | Edelstahl                                                |
| Farbe Komponente         |        | Gerätekopf gelb / Behälter Edelstahl / Gerätebumper gelb |
| Anschlusskabel           | m      | 5                                                        |
| Nennweite Zubehör        | mm     | 35                                                       |
| Stromart                 | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60                                      |
| Schalldruckpegel         | dB(A)  | 73                                                       |
| Farbe                    |        | gelb                                                     |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg     | 7,2                                                      |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg     | 10                                                       |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm     | 384 × 365 × 524                                          |

### Ausstattung

|                                                   |       |                                       |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Länge Saugschlauch                                | m     | 2,2                                   |
| Typ Saugschlauch                                  |       | mit gebogenem Handgriff               |
| Material Saugschlauch                             |       | Kunststoff                            |
| Abnehmbarer Handgriff                             |       | ■                                     |
| Anzahl Saugrohre                                  | Stück | 2                                     |
| Länge Saugrohre                                   | m     | 0,5                                   |
| Nennweite Saugrohre                               | mm    | 35                                    |
| Material Saugrohre                                |       | Kunststoff                            |
| Nass-/Trockensaugdüse                             |       | Clips                                 |
| Fugendüse                                         |       | ■                                     |
| Vliesfilterbeutel                                 | Stück | 1                                     |
| Flachfaltenfilter                                 | Stück | 1 / in herausnehmbarer Filterkassette |
| Drehhalter (Ein / Aus)                            |       | ■                                     |
| Blasfunktion                                      |       | ■                                     |
| Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf |       | ■                                     |
| Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf                |       | ■                                     |
| Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf     |       | ■                                     |
| Ablagefläche für Kleinteile                       |       | ■                                     |
| Kabelhaken                                        |       | ■                                     |
| Parkposition                                      |       | ■                                     |
| Zubehöraufbewahrung am Gerät                      |       | ■                                     |

## Stoßfester Umlaufschutz

### Lenkrollen ohne Bremse

Stück


4

■ im Lieferumfang enthalten.



### Patentierte Filterentnahmetechnik

- Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herauskappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
- Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.



### Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf

- Platzsparende Verstaung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf.
- Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.



### Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung

- Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
- Sichere Verstaung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.


## ZUBEHÖR VON WD 4 S V-20/5/22 1.628-260.0



|                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SAUGER</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Filter</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Flachfilter KFI 4410                 | 1  | 2.863-005.0 | Flachfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel.                                                                                                  | ■ |
| Flachfilter Renovation KFI 4440      | 2  | 2.863-354.0 | Spezial-Flachfilter für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.               | □ |
| Vliesfilterbeutel Renovation KFI 489 | 3  | 2.863-355.0 | Spezial-Vliesfilterbeutel für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.         | □ |
| Vliesfilterbeutel KFI 487            | 4  | 2.863-006.0 | Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger und Waschsauger.                                             | □ |
| <b>Zubehörsets</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Autoinnenreinigungsset               | 5  | 2.863-304.0 | Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.                          | □ |
| Haushaltsset                         | 6  | 2.863-356.0 | Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.                                       | □ |
| Blasadapterset                       | 7  | 2.863-373.0 | Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.                         | □ |
| Saugpinselset                        | 8  | 2.863-221.0 | Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.           | □ |
| Absaugset für Elektrowerkzeuge       | 9  | 2.863-112.0 | Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z. B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.       | □ |
| <b>Düsen</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Extra lange Fugendüse                | 10 | 2.863-306.0 | Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto (z. B. Zwischenräume und Fugen). Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.   | □ |
| Autodüse                             | 11 | 2.863-316.0 | Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.                                            | □ |
| Flexible Fugendüse                   | 12 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                             | □ |
| Polsterdüse für Tierhaare            | 13 | 2.863-375.0 | Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern. | □ |
| Polsterdüse                          | 14 | 2.863-398.0 | Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.                                                        | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON WD 4 S V-20/5/22 1.628-260.0



|                                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGER</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Düsen</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase | 15 | 2.863-000.0 | Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spezialanwendungen</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Bohrstaubfänger                                                  | 16 | 2.863-234.0 | Das neue Zubehör für unsere Nass-/Trockensauger WD 2-6 ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.      | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauchverlängerung                                         | 17 | 2.863-305.0 | Die 3,5 m lange Saugschlauchverlängerung eignet sich für alle Kärcher Nass-/Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich und sorgt für einen größeren Aktionsradius und mehr Bewegungsfreiheit.      | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungssaugrohr                                            | 18 | 2.863-308.0 | Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.          | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.