

Reolink E Series E330

4 MP WLAN kompakte und intelligente Innen-Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion

EAN: 6975253981564

Die Reolink E Series E330 ist eine leistungsstarke, kompakte und intelligente 4 MP Innen-Überwachungskamera mit Schwenk- und Neigefunktion.

Sie bietet eine Super HD-Auflösung von 4 Megapixeln und liefert auch bei Dunkelheit (bis zu 12 m) eine sehr gute Bildqualität. Die Kamera kann um 355° horizontal schwenken und um 50° vertikal neigen.

Die E Series E330 ist eine Dualband WLAN Überwachungskamera und funktioniert in den Frequenzbändern 2,4 und 5 GHz. Die Kamera verfügt über integrierte 2T2R MIMO-Antennen und kann überall in Innenräumen ohne Signalverlust installiert werden.

Die Überwachungskamera sendet sofort ein Warnsignal, sobald sie eine Person oder ein Haustier erkennt, und schwenkt automatisch, um das Ziel zu verfolgen. Auf diese Weise gewährleistet sie die Sicherheit Ihrer Kinder, älteren Menschen und Haustieren im Bewegungsbereich, zeichnet deren tägliche Aktivitäten auf oder warnt Sie vor unerwünschten Besuchern. Bei Erkennen einer Bewegung werden 4 Sekunden lange Voraufnahmen gemacht.

- **App**
Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr mobiles Gerät.
- **E-Mail**
Videoclips oder Schnappschüsse per E-Mail versenden.
- **Sirene**
Wird ausgelöst, wenn eine Bewegung erkannt wird oder bei manueller Betätigung.
- **Individuelle Alarm-Ansagen**
Individuelle Ansagen aufzeichnen und als akustischen Alarm einstellen.

Dieses Modell verfügt über Zwei-Wege-Audio. Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher ermöglichen es Ihnen, jederzeit und überall über Ihr Smartphone mit anderen Personen zu kommunizieren oder unerwünschte Gäste zu warnen.

Die Reolink E Series E330 zeichnet Bewegungsereignisse auf und speichert sie auf einer microSD-Karte (bis zu 256 GB). In Verbindung mit der kostenpflichtigen Reolink Cloud werden diese Daten automatisch hochgeladen, ohne dass ein Verlust des lokalen Speichers zu befürchten ist.

Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Mobilgerät oder dem Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie das Live-Streaming der Kamera verfolgen und immer auf dem Laufenden und informiert werden.

Diese Überwachungskamera unterstützt die Aufnahme von Zeitraffer-Videos. Sie können z.B. den gesamten Bauprozess in wenigen Minuten verfolgen oder schöne Aufnahmen vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang machen. Die Bedienung ist einfach und es macht Spaß, sie mit Freunden zu teilen.

Die Reolink E Series E330 wurde für den Einsatz in Innenräumen entwickelt, kann in jedem Raum harmonisch platziert werden und ist leicht in wenigen Minuten zu installieren.

Hauptmerkmale

- 4 MP Super HD
- Live-Ansicht
- Zwei-Wege-Audio
- Sirene oder individuelle Alarm-Ansagen
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten (bis zu 256 GB)
- 2,4 / 5 GHz Dualband WLAN
- 355° Schwenk & 50° Neigung
- Nachtsicht bis zu 12 m
- Sofortige Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung
- Flexibler Aufzeichnungsmodus
- Einfache Einrichtung



Technische Daten

	Modell	E-Serie E330
Video und Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS-Sensor
	Video-Auflösung	2560 x 1440 (4 MP) @15FPS
	Objektiv	f=4 mm, F=2,0
	Video-Format	H.264
	Sichtfeld	Horizontal: 84°; Vertikal: 45°
	Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 ft) (LED: 8 pcs / 14 mil / 850 nm)
	Bildfrequenz	Mainstream: 2 - 25 fps (Standard: 15 fps) Sub-Stream: 4 - 15 fps (Standard: 7 fps)
	Code Rate	Mainstream: 1024 - 5120 Kbps (Standard: 3072 Kbps) Sub-Stream: 128 - 512 Kbps (Standard: 160 Kbps)
	Audio	Zwei-Wege-Audio, mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Strom	DC-Strom	DC 5 V / 1 A
Schnittstelle	Strom	DC-Stromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	Ein 10 M / 100 Mbps RJ45
Schwenken und Neigen	Schwenk- und Neigebereich	Schwenken: 355°, Neigen: 0° ~ 50°
	Automatische Verfolgung	Die automatische Verfolgung unterstützt nur horizontale Bewegungen.
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
	Frequenzbereiche	2,4 GHz / 5 GHz
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Software	Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung / Menschen-Erkennung / Haustier-Erkennung
	Aufnahmemodus	Bewegung Aufzeichnung / Zeitplan Aufzeichnung (Standard: Bewegung Aufzeichnung)
	Protokolle und Normen	SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
	Maximaler Benutzerzugang	Unterstützung von bis zu 12 gleichzeitigen Videostreams (10 Substreams und 2 Mainstreams); 20 Benutzer (1 Verwaltungskonto und 19 Benutzerkonten)
	Arbeitet mit	Reolink NVR
Speicherung	Lokaler Speicher	Unterstützt bis zu 256 GB Micro-SD-Karten
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Smart Home	Sprachsteuerung	Google Assistant
Arbeitsumfeld	Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85%
Größe und Gewicht	Dimension	Φ84 x 118 mm
	Gewicht	235 g

Lieferumfang

- Reolink E Series E330 Überwachungskamera
- Netzadapter
- Kurzanleitung
- Montageplatte
- Nadel zum Zurücksetzen
- Lochschablone zur Montage
- Aufkleber Videoüberwachung
- Päckchen mit Schrauben