

4G Mobile WiFi

LTE 150 Mbit/s | Bis zu 16 Geräte anschließen | Großer 1.500 mAh Akku



**Großer 1.500
mAh Akku**



**4G LTE bis zu 150
Mbit/s (DL) / 50
Mbit/s (UL)**



**Bis zu 16 Geräte
anschließen**



SmartHome App

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

LTE SPEZIFIKATIONEN

LTE: B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B28/ B38/ B40/ B41

UMTS: B1/ B5/ B8

Kommunikationsstandard: LTE CAT4

Anwendbares Netz: LTE / UMTS

LTE-Übertragungsrate: 150 Mbit/s / 50 Mbit/s

(Theoretischer Wert. Die tatsächliche Rate hängt vom Netzbetreiber ab)

Antennen-Typ: LTE / UMTS Haupt- und Diversity-Antennen

WIRELESS SPEZIFIKATIONEN

Drahtloses Frequenzband: 2,4 GHz, 150 Mbit/s

HARDWARE FUNKTIONEN

Schnittstelle: Micro-SIM card slot (3FF)

Akku: 3,8 V, 1.500 mAh

Anzeige: LED (Signal, Akku)

Taste: Einschalten/Zurücksetzen

SOFTWARE FUNKTIONEN

Weitere Funktionen: Mobiler Netzzugang, SMS-Dienst, WLAN / Firewall / NAT / DHCP-Einstellungen, automatischer Wechsel des LTE / UMTS / Wi-Fi-Zugangsmodus, IPv6 / IPv4 Dual Stack, Netzwerkstatusanzeige, PIN-Verwaltung, etc.

MERKMALE

Leistung : <3,5 W

AC / DC-Stromversorgung: AC: 100 V - 240 V 50 Hz / 60 Hz, DC: 5 V / 1A

Abmessungen: 100 mm × 58 mm × 14 mm


Gewicht: Ca. 71 g (einschließlich Akku)

Temperatur:

Betriebstemperatur: 0° C ~ 35° C,

Lagertemperatur: -20° C ~ +60° C

Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 % (nicht kondensierend)



UMFANG

- 1 x 4G Mobile WiFi (Standardkonfiguration)
- 1 x Wiederaufladbarer Akku (Standardkonfiguration)
- 1 x USB-Kabel (Standardkonfiguration)
- 1 x Schnellstartanleitung (Standardkonfiguration)
- 1 x Netzadapter (optional)
- 1 x Garantiekarte (optional)

LOGISTIK-INFO

PRODUKT

4G Mobile WiFi E5576-325 (weiß)

4G Mobile WiFi E5576-325 (schwarz)

ARTIKELNR. EAN-CODE VERPACKUNG

51071UVS 6975508990396 Größe: 178 x 78 x 51 mm

51071UVT 6975508990389 Gewicht: ca. 173 g