


7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20200



-
- Innenstation für das Türsprechsystem ModuVis
 - Einfache Bedienung und Kommunikation in sehr guter Sprach- und Bildqualität innerhalb des Türsprechsystems)
 - Livebildanzeige des Video-Moduls bzw. von bis zu 16 Netzwerkkameras (IP/WLAN)
 - Gegensprechen und Reagieren (z.B. Türöffnen), wenn jemand klingelt
 - Aufzeichnung auf internen Speicher (erweiterbar durch microSD Karte)
 - Speichern und Anzeigen von Bildern von verpassten Personen, die geklingelt haben
 - Relais-Ausgang für Türöffner der Wohnungstür
 - Digitaler Eingang für Etagen-Klingeltaster und Anschluss für bereits vorhandenen Türgong
 - PoE Netzwerkanschluss und WLAN/WiFi
 - Inkl. Wandhalterung (Befestigungsplatte)
-

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – und einfach bedienen am Monitor.

Alles sehen, Gegensprechen, einfach die Tür öffnen

Der 7" Touch Monitor ist die Innenstation zur Bedienung der ModuVis Türsprechanlage. Er zeigt die Live-Bilder des Videomoduls (und weiterer Kameras) an und erlaubt das Gegensprechen in hoher Sprachqualität. Per Touch wird die Tür geöffnet – über den am Videomodul angeschlossenen Türöffner (Türsummer). Der Monitor verfügt über einen internen Speicher (microSD) zur Aufzeichnung von Szenen.

Bedienkomfort lokal & unterwegs: per Monitor & App

7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20200

Die Bedienung erfolgt wahlweise über den stationären Touch Monitor oder mobil auf dem Smartphone/Tablet mittels ABUS Link Station App.

IP-Installation (PoE, WLAN)

Die Kommunikation zwischen PoE Monitor, Videomodul und weiteren Modulen erfolgt über das IP-Netzwerk. Der Monitor ist mittels PoE-Installation einfach verkabelt, oder per WLAN und separater Stromleitung nutzbar. 2-Draht-Variante: siehe TVHS20210.

Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Bedarf sind mit dem ModuVis System bis zu 49 Wohnparteien möglich – mit je einem Monitor je Wohnung. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert und auf dem Monitor angezeigt werden. Welche Variante von Monitor und Videomodul (IP/PoE/WLAN oder 2-Draht) auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander kompatibel.

7" PoE Touch Monitor weiß, LAN/WiFi für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20200

Abmessungen	200 x 140 x 15 mm	Lieferumfang 05 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Alarmausgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)	Lieferumfang 05 Menge	1
Alarmausgang (NO/NC)	8	Länge	15 mm
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 8 x Alarmeingang, 2 x Alarmausgang	Max. Betriebstemperatur	55 °C
Anzeige	7" Touchscreen Monitor	Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher	Mikrofon	Ja
Auflösung	1.024 x 600 Pixel	Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Bedienung	Touch-Screen	Netzwerkanschluss	RJ45
Breite	200 mm	Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Höhe	140 mm	Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n
Leistungsaufnahme	6 W	Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, RTSP
Lieferumfang 01 Beschreibung	7" PoE Touch Monitor LAN/WiFi	Neu	Nein
Lieferumfang 01 Menge	1	PoE Standard	IEEE 802.3af
Lieferumfang 02 Beschreibung	Wandhalterung	Produktgruppe	Video
Lieferumfang 02 Menge	1	Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V
Lieferumfang 03 Beschreibung	Anschlusskabel I/O	Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 32 GB)
Lieferumfang 03 Menge	1		
Lieferumfang 04 Beschreibung	Kurzanleitung		
Lieferumfang 04 Menge	1		