



Produktdetails

JSD-CMD-E-R

JSD-CMD-E-R Bedienbox



Allgemeine Informationen	
Typ	JSD-CMD-E-R
Bestellnummer	2TLA910065R0000
EAN	4013614501784
Beschreibung	JSD-CMD-E-R Bedienbox
Langbeschreibung	JSD-Command bestehend aus in einem ABB Gehäuse mit verschiedenen Konfigurationen aus Befehls- und Meldegeräte. Beispielsweise können Not-Halt-Taster, Schlüsselschalter und Taster für die Quittierfunktion oder anderen Befehlsfunktionen integriert werden. Dies vereinfacht die Verdrahtung, da nur ein 8-poliges Kabel an den JSD-Command angeschlossen wird.

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Baureihe	Inca
Produktname	Bedienbox

Hauptdokumente	
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen	
Tiefe	210 mm
Höhe	89 mm
Breite	75 mm
Gewicht	0.56 kg

Safety Information	
Sicherheitskategorie	4
Leistungsstufe (PL)	bis e
Sicherheitskategorie gemäß	4

Technische Daten	
Anschlusskonfiguration	Kaskadierung möglich
Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -10 ... +55 °C
Schutzart	IP65

Material Compliance	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	199 mm
Länge Verpackungseinheit 1	255 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	99 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.7 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614501784

Klassifizierungen	
eClass	V11.0 : 27371216
ETIM 7	EC000225 - Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse
ETIM 8	EC000225 - Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse
ETIM 9	EC000225 - Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Not-Halt-Taster

