

# STRONG

Mbps  
**600**  
Mbit/s

## POWERLINE WI-FI 600 KIT

Erweitern Sie Ihr WLAN aus jeder Steckdose!




Das Powerline Wi-Fi 600 Kit enthält einen Powerline 600 Adapter und einen Powerline WLAN 600 Adapter. Es schafft auf sehr einfache Weise einen Highspeed WLAN Hotspot mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s mit Ihren vorhandenen elektrischen Verkabelungen.

Verbinden Sie einfach den Powerline 600 Adapter über einen Ethernet-Anschluss mit Ihrem bestehenden Internet-Modem und Sie haben sofort eine Internetverbindung aus jeder Steckdose. Anschließend können Sie mit dem Powerline WLAN 600 Adapter einen neuen WLAN Hotspot in einem gewünschten Raum erstellen und die WLAN-Abdeckung in wenigen Minuten erweitern.

Keine neuen Kabel sind erforderlich! Verbinden Sie Computer, Unterhaltungselektronik, Tablets, Smartphones und weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Internet einfach über Ihre Steckdosen.

Die Installation ist durch die Nullzeit-Konfiguration extrem einfach und erfordert kein Fachwissen. Mit dem Powerline WLAN 600 Kit erstellen Sie Ihren eigenen WLAN Hotspot mit Geschwindigkeiten bis zu 300 Mbit/s in jeder Steckdose Ihres Hauses und erweitern somit Ihr WLAN-Netzwerk.

### Leistung



- Kit mit 1 Powerline 600 Adapter + 1 Powerline WLAN 600 Adapter
- Powerline HomePlug™ AV Standard
- Powerline Geschwindigkeit bis zu 600 Mbit/s
- WLAN Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
- 802.11n/b/g WLAN Standard
- Funktioniert mit jedem Standard Modem oder Router

### Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Reichweite über 300 m über den elektrischen Schaltkreis
- 2x einstellbare externe Antennen bei Powerline WLAN 600 Adapter für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- Plug & Play Installation in einer Minute

### Sicherheit



- 128 Bit AES Verschlüsselung für Netzwerksicherheit und Datenschutz
- WPA/WPA2 für ein hohes Maß an Wi-Fi-Sicherheit
- Connect & Secure Taste für optimale Netzwerksicherheit

### Anschlüsse



- Integrierte extra Steckdose mit einer Ausgangsleistung von bis zu 16 A für Powerline 600 Adapter
- 2 Ethernet LAN Anschlüsse für Powerline WLAN 600 Adapter zum Anschluss von Computer, Set-Top-Box, Smart TV, Videospiele Konsolen, etc.


## POWERLINE WI-FI 600 KIT

### Powerline WLAN 600 Adapter

Frequenz WLAN	2.4 GHz
Frequenz Powerline	2 MHz ~ 68 MHz
Standards WLAN	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Standards Powerline	HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Signalrate Wi-Fi	Bis zu 300 Mbit/s
Signalrate Powerline	Up to 600 Mbit/s
Sicherheit WLAN	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Sicherheit Powerline	128 bit AES
Antenne	2x 3dBi rundstrahlend, verstellbar
Sendeleistung WLAN	Europa: <20 dBm
Unterstützte Kanäle	2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Ethernet Anschlüsse	2x 10/100 Mbp LAN port (Auto MDI/MDIX)
Tasten	Connect & Secure, Wiederherstellen/WPS
LEDs	Power, Ethernet, Powerline, WLAN
Abmessungen (BxDxH)	101,5 x 71,5 x 184 mm
Gewicht in kg	0.17

### Powerline 600 Adapter

Frequenz	2 MHz ~ 68 MHz
Standards	HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Schnittstelle	10/100M Ethernet, zusätzliche Steckdose 250 V AC 16 A max.
Tasten	Connect & Secure, Wiederherstellen
LEDs	Strom, Powerline, Ethernet
Leistung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sicherheit	128 bit AES
Reichweite	Bis zu 300 m über den elektrischen Schaltkreis
Abmessungen (BxDxH)	60 x 74 x 117 mm
Gewicht in kg	0.16



### Sonstiges

Zertifizierung	CE
Verpackungsinhalt	1x Powerline WLAN 600 Adapter 1x Powerline 600 Adapter 2x Ethernet Kabel, Installationsanleitung
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Umweltbedingungen	
Betriebstemperatur:	0 °C ~ +40 °C
Lagertemperatur:	-40 °C ~ +70 °C
Luftfeuchtigkeit (in Betrieb):	10%~90% nicht-kondensierend
Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung):	5%~90% nicht-kondensierend

POWERLWF600DUOEUV2 EAN: 9120072375248

PCB: 10