



---

#### Produktdetails

## JSD-TD25P-620841

### JSD-TD25P-620841 Bedienelement



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	JSD-TD25P-620841
Bestellnummer	2TLA930027R0000
EAN	4013614501210
Beschreibung	JSD-TD25P-620841 Bedienelement

Langbeschreibung

Der JSD-TD25P-620841 ist ein mobiles Zweihand-Bediengerät mit zwei Safeball, rechter Safeball drehbar und integrierter Tina2B. Der Anschluss erfolgt über eine 7m lange Anschlussleitung mit Lemo Steckverbinder. Bedieneinheiten des TYP JSD-TD25P- sind in unterschiedlicher Konfiguration erhältlich und kommen in Maschinen und Anlagen für die Steuerung von gefahrbringenden Vorgängen, in Bereichen in denen keine anderen Schutzmaßnahmen zum Zeitpunkt der Bedienung wirksam sind (z.B. Pressen, usw.) zur Anwendung. Abhängig von der Risikobeurteilung und der Ausstattung der Bedieneinheit ist der Einsatz, z.B. als Zustimmgerät oder als Zweihandbedieneinheit, entsprechend der Norm zulässig.

In die jeweils seitlich montierten Safeball wurden Bedientasten so integriert, dass Sie die Ergonomie und Manipulationssicherheit beim Handling unterstützen.

---

#### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Baureihe	JSTD25

Produktnam	Bedienelement
<u>Besondere Funktionen</u>	drehbarer Safeball, Tina 2B

### Hauptdokumente

Montage- und Betriebsanleitung	9AKK108468A7550, 9AKK108469A1640
<u>CAD Maßzeichnung</u>	2CDC001079B0201

### Abmessungen

Kabellänge	7 m
Tiefe	315 mm
Höhe	160 mm
Breite	70 mm
<u>Gewicht</u>	1.6 kg

### Safety Information

Sicherheitskategorie	4
Leistungsstufe (PL)	bis e
Sicherheitskategorie gemäß	3
<u>B10d-Wert</u>	Schaltzyklen 20 million

### Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	10 ... 30 V DC
----------------------------	----------------

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +50 °C
<u>Schutzart</u>	IP40

### Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
<u>RoHS Information</u>	2CMT2022-006499
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußerlichen Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

### Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK108468A7550, 9AKK108469A1640
----------------------------	----------------------------------

### Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
<u>Verpackungseinheit</u>	1

Breite Verpackungseinheit	295 mm
1	
Länge	392 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit	123 mm
1	
Bruttogewicht	2.08 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	4013614501210
1	

---

## Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27371219
ETIM 7	EC001260 - Zweihandpult
ETIM 8	EC001260 - Zweihandpult
ETIM 9	EC001260 - Zweihandpult

---

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sicherheitsbefehlsgeber → Zweihandsteuerungen

