



Produktdetails

AS-i T-connector

AS-i T-connector Flachkabelanschluss



Allgemeine Informationen	
Typ	AS-i T-connector
Bestellnummer	2TLA020073R0000
EAN	7350024451801
Beschreibung	AS-i T-connector Flachkabelanschluss
Langbeschreibung	Das AS-i-System zeichnet sich durch sein besonderes Profilkabel aus. Das Kabel verbindet alle binären Sensoren, analogen Sensoren und Aktoren im Netzwerk mit einem Master-System. Das System kann aus Sicherheits-Slaves und Standard-Slaves bestehen. Die für das AS-i Bussystem entwickelten Komponenten lassen sich überall dort mit dem Netzwerk verbinden, wo sie benötigt werden. Die erforderliche Funktion wird dann im Steuerungssystem ausgewählt. Das AS-i-Kabel kann direkt oder über das Anpassungsmodul Urax an die Sicherheitsbauteile angeschlossen werden. Einige Komponenten verfügen über einen integrierten AS-i-Knoten und werden per M12-Stecker über den Falchkabelanschluss direkt mit dem gelben AS-i-Kabel verbunden. Herkömmliche Produkte ohne integrierten AS-i-Knoten müssen über den Sicherheitsknoten Urax angeschlossen werden.
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8544429090

Baureihe	AS-i
Produktname	Flachkabelanschluss

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
------------------------------------	-----------------

Abmessungen

Tiefe	50 mm
Höhe	20 mm
Breite	25 mm
Gewicht	0.02 kg

Technische Daten

Bemessungssteuerspeis espannung (U _s)	24 V
Geeignet für	Pluto AS-i v2 Pluto B42 AS-i Adam AS-i M12-4

Material Compliance

Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006480
RoHS Information	2CMT2022-006499
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
-------------------------------	-----------------------

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	160 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	230 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	20 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.02 kg
Verpackungseinheit 1	

EAN Verpackungseinheit1

7350024451801

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC002638 - Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
ETIM 8	EC002638 - Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder
ETIM 9	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	X
E-Nummer (Schweden)	3860100

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Programmierbare Safety-Controller

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren, Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen

