



Produktdetails

CT5L850R/4

3-Phasen Stromwandler 850R/4 Empf.  
Nennstrombereich 500 ... 850A Primärstrom  
850A / Sekundärstrom 4A



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | CT5L850R/4                                                                                                                                                                           |
| Bestellnummer            | 1SAJ929501R0850                                                                                                                                                                      |
| EAN                      | 4013614482144                                                                                                                                                                        |
| Beschreibung             | 3-Phasen Stromwandler 850R/4 Empf. Nennstrombereich 500 ... 850A Primärstrom 850A / Sekundärstrom 4A                                                                                 |
| Langbeschreibung         | Stromwandler zur Kombination mit dem UMC (>63A) für einen empfohlenen Strombereich bis 850A. Linearer Wandler, 3-phasig mit Klemmblock, vorgesehen für Anschlussleitungen Cu 2,5mm². |
| Bestelldaten             |                                                                                                                                                                                      |
| Mindestbestellmenge      | 1 Stück                                                                                                                                                                              |
| Zolltarifnummer          | 85043129                                                                                                                                                                             |
| Baureihe                 | CT                                                                                                                                                                                   |

| Hauptdokumente         |                 |
|------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische | 2CDC190022C0106 |

Information

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | 1SAC200366M0001 |
| CAD Maßzeichnung               | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite  | 245 mm |
| Tiefe   | 100 mm |
| Höhe    | 135 mm |
| Gewicht | 1.9 kg |

Technische Daten

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Anschlussmöglichkeit        | 1x 1.5-6 mm²                       |
| Empfohlener Schraubendreher | Nr. 1 Pozidriv                     |
| Normen                      | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1 |
| Geeignet für                | UMC100-FBP<br>UMC100.3             |
| Geeignet für Produktklasse  | Universal Motor Controllers        |
| Anschlussart                | Schraubklemme                      |
| Abisolierlänge              | 7 mm                               |

Technische Daten UL/CSA

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anschlussmöglichkeit UL/CSA | flexibel mit Aderendhülse 1x 16-10 AWG<br>starr 1x 16-10 AWG |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|

Material Compliance

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                                         |
| REACH Erklärung                           | 1SAA983001-4501                                                                         |
| RoHS Information                          | 1SVD981040-00                                                                           |
| RoHS Status                               | nach EU Richtlinie 2011/65/EC                                                           |
| WEEE B2C / B2B                            | B2B                                                                                     |
| WEEE Kategorie                            | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| ABS Zertifikat             | 9AKK106930A7739      |
| Atex Zertifikat            | Not available        |
| CB Zertifikat              | DK-41658-A1-UL       |
| Konformitätserklärung - CE | 1SVD981040-00        |
| DNV Zertifikat             | TAA000015X-revision4 |
| GL Zertifikat              | 1SAA962005-0401      |

| Verpackungsinformationen |                |
|--------------------------|----------------|
| Menge                    | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Breite                   | 257 mm         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Länge                    | 140 mm         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Höhe                     | 244 mm         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Bruttogewicht            | 1.9 kg         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4013614482144  |

| Klassifizierungen                          |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| eClass                                     | V11.0 : 27210902            |
| ETIM 6                                     | EC002048 - Stromwandler     |
| ETIM 7                                     | EC002048 - Stromwandler     |
| ETIM 8                                     | EC002048 - Stromwandler     |
| ETIM 9                                     | EC002048 - Stromwandler     |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)         | 4183 >> Current transformer |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | T                           |
| UNSPSC                                     | 39121032                    |

| Kategorien                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motor Controller → Universal Motor Controller Zubehör |

