



Produktdetails

BA9S230LEDL

BA9S230LEDL LED-Lampe



Allgemeine Informationen	
Typ	BA9S230LEDL
Bestellnummer	1SFA187187R1054
EAN	7320500523278
Beschreibung	BA9S230LEDL LED-Lampe
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls- und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70° Celsius.

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	8539500000
Baureihe	BA9S

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
Montage- und	1SFC151011M0201

Abmessungen

Breite	11 mm
Tiefe	25.5 mm
Höhe	11 mm
Gewicht	0.002 kg

Technische Daten

Farbe	blau
Funktion	BA9S Sockel
Beleuchtung	beleuchtet
Leuchtmittel	LED 230 V AC
Bemessungsstrom (I _n)	3 mA
Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC/DC
Lebensdauer	100000 HUR
Normen	CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -30 ... 70 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
---------------------	--

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RoHS Information	2CMT2022-006498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

BV Zertifikat	2CMT2019-005867
CB Zertifikat	2CMT2019-005872
CQC Zertifikat	CQC2013010304650811
CSA Zertifikat	2CMT2019-005868
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001860
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005862
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121
DNV GL Zertifikat	2CMT2019-005876
RINA Zertifikat	2CMT2019-005866
UL Zertifikat	2CMT2019-005868

Verpackungsinformationen	
Menge	Beutel 5 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	80 mm
Länge	50 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	120 mm
Bruttogewicht	0.01 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500517963

Klassifizierungen	
eClass	V11.0 : 27110631
E-Nummer (Finnland)	2314933
E-Nummer (Schweden)	3705953
ETIM 6	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
ETIM 7	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
ETIM 8	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
ETIM 9	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3058 >> Light emitting diode LED lamp
UNSPSC	39101628

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Befehls- und Meldegeräte Zubehör
Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

