



Produkt
details

KA1-8024

KA1-8024 Frontring



Allgemeine Informationen	
Typ	KA1-8024
Bestellnummer	1SFA616920R8024
EAN	7320500549360
Beschreibung	KA1-8024 Frontring
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85369001

Baureihe

KA1

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
Montage- und Betriebsanleitung	1SFC151011M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	0.03 m
Tiefe	0.03 m
Höhe	0.012 m
Gewicht	0.09 kg

Technische Daten

Zubehörtyp	Blende
Blendenmaterial	verchromtes Metall
Farbe	chrom
Funktion	für Wahlschalter
Geeignet für	MSS
Geeignet für Produktklasse	Pilot Devices

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
---------------------	---

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RoHS Information	2CMT2022-006498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005453
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006121

Verpackungsinformationen	
Menge	Beutel 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	0.1 m
Verpackungseinheit 1	
Länge	0.1 m
Verpackungseinheit 1	
Höhe	0.02 m
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.9 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500196298

Klassifizierungen	
eClass	V11.0 : 27371242
E-Nummer (Finnland)	2339295
E-Nummer (Schweden)	3705701
ETIM 6	EC002036 - Rahmen für Drucktaster
ETIM 7	EC002036 - Rahmen für Drucktaster
ETIM 8	EC002036 - Rahmen für Drucktaster
ETIM 9	EC002036 - Rahmen für Drucktaster
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
UNSPSC	39122221

Kategorien	
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Befehls- und Meldegeräte Zubehör	

