




Produktdetails

SAH/S24.6.7.1

SAH/S24.6.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 6 A, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	SAH/S24.6.7.1
Bestellnummer	2CDG110246R0011
EAN	4013614552540
Beschreibung	SAH/S24.6.7.1 Schalt-/Jalousieaktor, 24fach, 6 A, REG
Langbeschreibung	Der 6A Combi-Aktor besitzt 24 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können. Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941210P0002
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC505177D0211
Schaltstellungsanzeige	EIN / AUS
Anzahl Ausgänge	24
Anzahl LEDs	12
Maximale Anzahl Schaltausgänge	24
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten

Spannungsbereich	230 V AC
Hilfsspannung AC/DC	KNX
Ausgangsspannung (U _{out})	230 V AC
Bemessungsstrom (I _n)	6 A
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schaltleistung	1200 W
Lastart	AC1
Verlustleistung	7.5 W

Design

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	210 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	63.5 mm
Gewicht	0.72 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072028F0017

Material Compliance

RoHS Information	2CDK505210D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	0792c385-95e4-48d3-bf45-09e0a5646d98 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3222
---------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001097 - Bussystem-Schaltaktor
eClass	V11.0 : 27143125
UNSPSC	31251516
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Ausgänge → Schaltaktoren 6 A

