



Produktdetails

AR086H33

AR086H33 ARIA Schrank



Allgemeine Informationen	
Typ	AR086H33
Bestellnummer	4TBA831097C0100
EAN	5411815234262
Beschreibung	AR086H33 ARIA Schrank
Langbeschreibung	Die Schränke werden aus lichtgrauem (RAL 7035), durchgefärbtem, warmverpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester hergestellt. Zur Befestigung der Montageplatte und des Montagerahmens stehen Gewinde-Bolzen zur Verfügung. ARIA Schränke bieten optimale Sicherheit sowohl für die Benutzer als auch für die Geräte, durch die Schutzisolierung und der hohen Schutzart von bis zu IP66. ARIA-Schränke widerstehen Dauertemperaturen bis 70°C (Spitzentemperaturen bis 130°C). Selbstverlöschend und halogenfrei. Bemessungsisolationsspannung Ui = 1000V. PA865 Schrank 835x635x300 ARIA, Schwenkhebelgriff, 3-Punktschl. IP66, IK08

Technische Daten	
Anzahl Flanschöffnungen	0
Anzahl Leitungseinführungen	0
Rastereinheiten (RE)	0

Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäuseart NEMA	Typ 12
Montageart	Aufputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	9AJK000579
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20220302
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	c9b18eba-d321-4906-b760-864cab38d40d Belgien (BE)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0
Breite	635 mm
Höhe	835 mm
Tiefe	300 mm
Gewicht	15.5 kg
Stärke	Schrankmaterial 3 mm Türmaterial 3 mm

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	16.4 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AJK000579
----------------------------	------------

Installation / Montage

Montage- und
Betriebsanleitung

No document needed

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A5160 2CKA000001A1855
------------------------------------	------------------------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
eClass	V11.0 : 27142408

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kunststoffschränke
ARIA / PolySafe → MFG ARIA

