



---

**Produktdetails**

## AR064P23

### AR064P23 ARIA Schrank



---

**Allgemeine Informationen**

Typ	AR064P23
Bestellnummer	4TBA831810C0100
EAN	5411815235108
Beschreibung	AR064P23 ARIA Schrank
Langbeschreibung	<p>Die Schränke werden aus lichtgrauem (RAL 7035), durchgefärbtem, warmverpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester hergestellt. Zur Befestigung der Montageplatte und des Montagerahmens stehen Gewinde-Bolzen zur Verfügung. ARIA-Schränke bieten optimale Sicherheit sowohl für die Benutzer als auch für die Geräte, durch die Schutzisolierung und der hohen Schutzart von bis zu IP66. ARIA-Schränke widerstehen Dauertemperaturen bis 70°C (Spitzentemperaturen bis 130°C). Selbstverlöschend und halogenfrei. Bemessungsisolationsspannung <math>Ui = 1000V</math>. PA64Z Schrank 615x415x230 ARIA, Doppelbart 3mm, 2-Punktschließung IP65, IK08</p>

---

**Technische Daten**

Anzahl Flanschöffnungen	0
Anzahl Leitungseinführungen	0
Rastereinheiten (RE)	0

Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäuseart NEMA	Typ 12
Montageart	Aufputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

## Material Compliance

RoHS Information	9AJK000579
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20220302
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0
Breite	415 mm
Höhe	615 mm
Tiefe	230 mm
Gewicht	6.9 kg
Stärke	Schrankmaterial 3 mm Türmaterial 3 mm

## Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	7.2 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AJK000579
-------------------------------	------------

## Installation / Montage

Montage- und	No document needed
--------------	--------------------

---

**Betriebsanleitung**

---

---

**Hauptdokumente**

---

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A5160 2CKA000001A1855
---------------------------------------	------------------------------------

---

**Klassifizierungen**

---

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
eClass	V11.0 : 27142408

---

**Kategorien**

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kunststoffschränke  
ARIA / PolySafe → MFG ARIA

