



Produktdetails

AR054T23

AR054T23 ARIA Schrank



Allgemeine Informationen

Typ	AR054T23
Bestellnummer	4TBA831812C0100
EAN	5411815235122
Beschreibung	AR054T23 ARIA Schrank
Langbeschreibung	Die Schränke werden aus lichtgrauem (RAL 7035), durchgefärbtem, warmverpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester hergestellt. Zur Befestigung der Montageplatte und des Montagerahmens stehen Gewinde-Bolzen zur Verfügung. ARIA Schränke bieten optimale Sicherheit sowohl für die Benutzer als auch für die Geräte, durch die Schutzisolierung und der hohen Schutzart von bis zu IP66. ARIA-Schränke widerstehen Dauertemperaturen bis 70°C (Spitzentemperaturen bis 130°C). Selbstverlöschend und halogenfrei. Bemessungsisolationsspannung Ui = 1000V. PA541Z Schrank mit Fenster 515x415x230 ARIA, Doppelbart 3mm, 2-Punktschließung IP54, IK07

Technische Daten

Anzahl Flanschöffnungen	0
Anzahl Leitungseinführungen	0
Rastereinheiten (RE)	0
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäuseart NEMA	Typ 12

Montageart	Aufputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Oberflächenveredelung der Tür	transparent
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	9AJK000579
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20220302
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0
Breite	415 mm
Höhe	515 mm
Tiefe	236 mm
Gewicht	7 kg
Stärke	Schrankmaterial 3 mm Türmaterial 3 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	7.4 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AJK000579
----------------------------	------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
eClass	V11.0 : 27142408

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kunststoffschränke ARIA / PolySafe → MFG ARIA

