



Produktdetails

EHHM54

EHHM54 Zählerplatz



Product image
not available

Allgemeine Informationen

Typ	EHHM54
Bestellnummer	4TBE843497R0100
EAN	4022903014959
Beschreibung	EHHM54 Zählerplatz
Langbeschreibung	VP-Ausbausystem. VZ542 Zählerplatz IP54 450x250x170 (Haube) 1-Zählerplatz 3 Punkt, IP54

Technische Daten

Typ Abdeckplatte	Tür
Montageart	Standschrank
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau

Material Compliance

RoHS Information	CEN-CE19/560 CEN-CE19/561 EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20191030
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzzart	IP44
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite	259 mm
Höhe	456 mm
Tiefe	198 mm
Gewicht	1.95 kg
Stärke	Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.95 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	CEN-CE19/560
CE	CEN-CE19/561
	EH3-Equipped_GE_CE_GEN-CE19-565_L44

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A5160
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
eClass	V11.0 : 27180101

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Zubehör



Product image
not available