



Produktdetails

PS340T43

PS340T43 PolySafe Schrank



Product image
not available

Allgemeine Informationen

Typ	PS340T43
Bestellnummer	4TBP833854C0100
EAN	4022903012511
Beschreibung	PS340T43 PolySafe Schrank
Langbeschreibung	Schränke mit Fenstertür werden montiert geliefert. Die Schränke werden hergestellt aus selbstverlöschendem, glasfaser-verstärktem und halogenfreiem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 (lichtgrau). Die Schränke bieten maximalen Schutz für den Bediener und die Einbaugeräte durch Schutzisolierung und zudem eine hohe Schutzart von IP54 entsprechend IEC 60529, EN 60529. Die Schränke haben einen Schutzgrad von IK 07 entsprechend EN 62262 und IEC 62262. Wand-, Boden-, Sockel- und Mastmontage. Kombinierbar in Höhe, Breite und Tiefe. Bemessungsisolationsspannung $U_i = 1000V$ PSSF3404 Schrank 750x1000x320 mit Fenstertür Polycarbonat Fenster IP54, IK07

Technische Daten

Anzahl Flanschöffnungen	0
Anzahl Leitungseinführungen	0
Rastereinheiten (RE)	0

Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäuseart NEMA	Typ 12
Montageart	Standschrank
Türart	Doppeltür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Oberflächenveredelung der Tür	transparent
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau

Material Compliance

RoHS Information	9AJK000580
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20220301
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0
Breite	1000 mm
Höhe	750 mm
Tiefe	320 mm
Gewicht	11.5 kg
Einbautiefe (t ₂)	286 mm
Stärke	Schrankmaterial 4 mm Türmaterial 4 mm

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	12.2 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AJK000580
----------------------------	------------

Installation / Montage

Montage- und
BetriebsanleitungNo document needed

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information9AKK107680A5160

Klassifizierungen

ETIM 8

EC000058 - Leergehäuse

ETIM 9

EC000058 - Leergehäuse

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

WEEE B2C / B2B

B2B

eClass

V11.0 : 27142408

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kunststoffschränke
ARIA / PolySafe → MFG PolySafe



Product image
not available