



Produktdetails

MA5-3004

MA5-3004 Kabelverschraubung



Allgemeine Informationen

Typ	MA5-3004
Bestellnummer	1SFA611925R3004
EAN	7320500562857
Beschreibung	MA5-3004 Kabelverschraubung
Langbeschreibung	<p>Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.</p>

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85389099

BaureiheMA5

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02_
Montage- und Betriebsanleitung	1SFC151011M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	0.03 m
Tiefe	0.03 m
Höhe	0.03 m
Gewicht	0.004 kg

Technische Daten

Zubehörtyp	Gehäusezubehör
Farbe	grau
Gehäusematerial	Kunststoff
Geeignet für	MEP1 MEPY1 MEP2 MEP3 MEP4 MEP6 CEPY1 CEP1
Geeignet für Produktklasse	Pilot Devices

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
---------------------	---

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RoHS Information	2CMT2022-006498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005805
----------------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge	Beutel 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	0.11 m
Verpackungseinheit 1	
Länge	0.15 m
Verpackungseinheit 1	
Höhe	0.03 m
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.045 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit	7320500317266
1	

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27144424
E-Nummer (Finnland)	2312297
ETIM 6	EC000940 - Gegenmutter für Kabelverschraubung
ETIM 7	EC000940 - Gegenmutter für Kabelverschraubung
ETIM 8	EC000940 - Gegenmutter für Kabelverschraubung
ETIM 9	EC000940 - Gegenmutter für Kabelverschraubung
IDEA Granular Category Code (IGCC)	2849 >> Locknuts
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
UNSPSC	31161716

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Befehls- und Meldegeräte Zubehör

