



Produktdetails

UL64

UL64 UL Kleinverteiler, Unterputzmontage, 288 PLE, II (schutzisoliert), IP30, Reihen: 6, 984 mm x 1060 mm x 120 mm



Allgemeine Informationen

Typ	UL64
Bestellnummer	2CPX030766R9999
EAN	4011617307662
Beschreibung	UL64 UL Kleinverteiler, Unterputzmontage, 288 PLE, II (schutzisoliert), IP30, Reihen: 6, 984 mm x 1060 mm x 120 mm
Langbeschreibung	<p>Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/-Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. Die Gehäuse werden ohne Innenausbau, Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch rea-lisiert werden. Das dezente Design vom Blendrahmen ermöglicht nur einen Wandauftrag von nur 15 mm, der integrierte Putzausgleich passt den Kleinverteiler zudem an jede Umgebung an. Durch die geringe Einbautiefe von 110 mm können die Kleinverteiler mit einfacher Beplankung leicht in Hohl-wände montiert werden. Ein spezielles Hohlwandset vereinfacht und beschleunigt den Einbau in Hohlwände deutlich und macht jeden Kleinverteiler zu einem Hohlwandverteiler. Die Gehäuse verfügen oben, unten, seitlich sowie rückwärtig über Vorprägungen zur Leitungseinführung. Der serienmäßige herausnehmbare Leitungseinführungsschieber vereinfacht und beschleunigt die Verdrahtung deut-lich.</p>

Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3
Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 400 V
Betriebsspannung	400 V
Bemessungsstrom (I_n)	125 A
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	
Rastereinheiten (RE)	6
Konfigurierung	vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern
Typ Abdeckplatte	optional
Gehäusetyp	Kleinverteiler
Montageart	Unterputzmontage
Türart	ohne Tür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahl
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	288
Zählerfelder	0
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß
Anschlussart	Quick-Steckklemme

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100015X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	d7943dab-b777-483d-8993-cc363505075c Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Schutztart	IP30
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	48
Breite	1060 mm
Höhe	984 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	18.214 kg
Einbautiefe (t_2)	120 mm
Maßzeichnung	2CPC000013D0201

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	18.943 kg
Verpackungseinheit 1	
Nachfolgeprodukt	2CPX052663R9999

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	2CPC100015X0201
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC100502M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 2CPC000377C0101
Building Information Modeling – BIM	9AKK107680A4551

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 9	EC000214 - Installationskleinverteiler
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142409
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX041083R9999	4/2EF21 Erhöhungsrahmen Brandschutz, 1195 mm x 1295 mm x 22 mm, IP54	4/2EF21	1	Stück
2CPX041057R9999	4/2VF20 Brandschutz-Vorsatztür, 1195 mm x 1295 mm x 51 mm, IP54	4/2VF20	1	Stück
2CPX041070R9999	4/2VF21 Brandschutz-Vorsatztür, 1195 mm x 1295 mm x 71 mm, IP54	4/2VF21	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX063132R9999	ZK220 ZK Klemme, 71 mm x 213 mm x 52 mm	ZK220	1	Stück
2CPX062745R9999	ZK50BT Quick terminals Klemmen , blau , N/RDC Terminal , Quick-Steckklemme	ZK50BT	1	Stück
2CPX062446R9999	ZKV200P4 ZKV Hohlwandset, 30 mm x 75 mm x 100 mm	ZKV200P4	1	Stück
2CPX038148R9999	ZKV201 ZKV Aufkleber , mehrfarbig	ZKV201	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler Aufputz und Unterputz → Unterputz Leerschränke ohne Tür

