



Produktdetails

Tina 3Aps

Tina 3Aps Sicherheitsadapter



Allgemeine Informationen	
Typ	Tina 3Aps
Bestellnummer	2TLA020054R1400
EAN	7350024451993
Beschreibung	Tina 3Aps Sicherheitsadapter
Langbeschreibung	Die Tina-Geräte passen Sicherheitssensoren mit mechanischen Kontakten wie Not-Halt-Taster, Schalter und Lichtgitter/-vorhänge mit zwei Ausgängen an den DYNlink-Sicherheitskreis in Vital und Pluto an. Für die Montage auf DIN-Schienen im Schaltschrank. Elektrischer Anschluss über abnehmbare Anschlussklemmen. TINA 7A wird für Not-Halt-Taster im gleichen Schaltschrank oder für externe Kontakte verwendet. TINA 3A, 6A und 7A haben die gleiche elektrische Funktion in verschiedenen Gehäusen.

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Baureihe	Tina
Produktname	Sicherheitsadapter
Statusanzeige	Ja

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
Datenblatt, technische Information (Teil 2)	2TLC010086D0201
Montage- und Betriebsanleitung	2TLC172125M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Tiefe	24 mm
Höhe	24 mm
Breite	57 mm
Gewicht	0.026 kg

Technische Daten

Farbe	schwarz
Bemessungssteuerspeise spannung (U _s)	24 V DC
Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Geeignet für	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2 Vital 1 B&R X20
Versorgungsspannung	24 V DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -30 ... 70 °C
Schutzart	IP67
Werkstoff	Kunststoff

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006480
RoHS Information	2CMT2022-006499
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen	
CQC Zertifikat	No declaration needed
CSA Zertifikat	2TLC172045D0201
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	2TLC010057D0201
Konformitätserklärung - UKCA	2TLC010196D0201
TÜV Zertifikat	2TLC010207D0201

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	100 mm
Länge Verpackungseinheit 1	170 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.03 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.03 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7350024451993

Klassifizierungen	
eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
ETIM 8	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
ETIM 9	EC003558 - Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung)
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
UNSPSC	39122221
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	T
E-Nummer (Finnland)	2307391
E-Nummer (Schweden)	3861356

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anpassungseinheiten
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Programmierbare Safety-Controller

