




Produktdetails

BF17L11

BF17L11 Zählerfeld, Reihen: 0, 1050 mm x 250 mm x 160 mm, IP2XC



Allgemeine Informationen	
Typ	BF17L11
Bestellnummer	2CPX054131R9999
EAN	4011617541318
Beschreibung	BF17L11 Zählerfeld, Reihen: 0, 1050 mm x 250 mm x 160 mm, IP2XC
Langbeschreibung	Die Zählerkomplettfelder der Baureihe BF mit BKE-I Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch die integrierten Hauptleitungsabzweigklemmen steht ein maximales Platzangebot im AAR zur Verfügung, dieser kann nach Wunsch für bis zu drei Stromkreise verwendet werden. Desweiteren ist die Leitungsführung z. B. für das intelligente Messsystem durch neue Leitungsführungskanäle optimiert worden, somit geht die Verlegung jetzt im Handumdrehen. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Von der Schraubtechnik bis zur Stecktechnik - der eHZ setzt nicht nur Akzente hinsichtlich der schnellen und einfachen Montage, sondern auch einen neuen richtungsweisenden Standard für Haushaltszähler. Er bietet eine Vielzahl von Vorteilen, z. B. ist durch die kleine Bauform eine Montage von bis zu zwei eHZ pro Feldbreite möglich. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2, DIN 43870-3, VDE-AR-N 4100

Technische Daten	
Bemessungsstrom (I _n)	63 A
Ausführung	eHZ Elektronischer Haushaltszähler

Anzahl Pole	5
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Zählerplätze	1
Rastereinheiten (RE)	0
Anzahl TSG-Räume	0
Unterer Anschlussraum	mit Sammelschiene 5-polig
Gehäusetyp	Zählerfeld
Bauhöhe	3
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	84
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	cfc68153-ed6b-4be4-a6b6-28710e202f59 Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP2XC
-----------	-------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
Breite	250 mm
Höhe	1050 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	6.111 kg

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	6.355 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100008X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CPC133959M5601
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
------------------------------------	--------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000263 - Zählerfeld
ETIM 9	EC000263 - Zählerfeld
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85371098
eClass	V11.0 : 27142419
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX011000R9999	TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Zählerschränke - Zählerfelder ausgebaut → Zählerfelder ausgebaut

