



---

#### Produktdetails

## AR108P33

### AR108P33 ARIA Schrank



---

#### Allgemeine Informationen

Typ	AR108P33
Bestellnummer	4TBA831112C0100
EAN	5411815234354
Beschreibung	AR108P33 ARIA Schrank
Langbeschreibung	<p>Die Schränke werden aus lichtgrauem (RAL 7035), durchgefärbtem, warmverpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester hergestellt. Zur Befestigung der Montageplatte und des Montagerahmens stehen Gewinde-Bolzen zur Verfügung. ARIA Schränke bieten optimale Sicherheit sowohl für die Benutzer als auch für die Geräte, durch die Schutzisolierung und der hohen Schutzzart von bis zu IP66. ARIA-Schränke widerstehen Dauertemperaturen bis 70°C (Spitzentemperaturen bis 130°C). Selbstverlöschend und halogenfrei. Bemessungsisolationsspannung Ui = 1000V. PA108 Schrank 1035x835x300 ARIA, Doppelbart 3mm, 3-Punktschließung IP66, IK08</p>

---

#### Technische Daten

Anzahl Flanschöffnungen	0
Anzahl Leitungseinführungen	0
Rastereinheiten (RE)	0
Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäuseart NEMA	Typ 12

Montageart	Aufputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

### Material Compliance

RoHS Information	9AJK000579
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20220302
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

### Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0
Breite	835 mm
Höhe	1035 mm
Tiefe	300. mm
Gewicht	23 kg
Stärke	Schrankmaterial 3 mm Türmaterial 3 mm

### Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	24.3 kg
Verpackungseinheit 1	

### Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	9AJK000579
CE	

### Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A5160 2CKA000001A1855
------------------------------------	------------------------------------

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
eClass	V11.0 : 27142408

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kunststoffschränke ARIA / PolySafe → MFG ARIA

