



Produktdetails

AR086T33

AR086T33 ARIA Schrank



Allgemeine Informationen

Typ	AR086T33
Bestellnummer	4TBA831132C0100
EAN	5411815234453
Beschreibung	AR086T33 ARIA Schrank
Langbeschreibung	<p>Die Schränke werden aus lichtgrauem (RAL 7035), durchgefärbtem, warmverpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester hergestellt. Zur Befestigung der Montageplatte und des Montagerahmens stehen Gewinde-Bolzen zur Verfügung. ARIA-Schränke bieten optimale Sicherheit sowohl für die Benutzer als auch für die Geräte, durch die Schutzisolierung und der hohen Schutzart von bis zu IP66. ARIA-Schränke widerstehen Dauertemperaturen bis 70°C (Spitzentemperaturen bis 130°C). Selbstverlöschend und halogenfrei. Bemessungsisolationsspannung Ui = 1000V. PA861 Schrank mit Fenstertür 835x635x300 ARIA, Doppelbart 3mm, 3-Punktschließung IP54, IK07</p>

Technische Daten

Anzahl Flanschöffnungen	0
Anzahl Leitungseinführungen	0
Rastereinheiten (RE)	0

Typ Abdeckplatte	Tür
Gehäuseart NEMA	Typ 12
Montageart	Aufputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt
Oberflächenveredelung der Tür	transparent
Gehäusematerial	Kunststoff
Art der Abdeckung	geschlossen
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	9AJK000579
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20220302
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutztar	IP54
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	0
Breite	635 mm
Höhe	835 mm
Tiefe	306 mm
Gewicht	15 kg
Stärke	Schrankmaterial 3 mm Türmaterial 3 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	15.8 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AJK000579
-------------------------------	------------

Installation / Montage

Montage- und
Betriebsanleitung

No document needed

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK107680A5160
2CKA000001A1855

Klassifizierungen

ETIM 8

EC000058 - Leergehäuse

ETIM 9

EC000058 - Leergehäuse

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

WEEE B2C / B2B

B2B

eClass

V11.0 : 27142408

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kunststoffschränke
ARIA / PolySafe → MFG ARIA

