



Produktdetails

EH1C14VHNA

EH1C14VHNA EH1 Schrank



Allgemeine Informationen

<u>Typ</u>	EH1C14VHNA
<u>Bestellnummer</u>	4TBE841037C0100
<u>EAN</u>	5411815237508
<u>Beschreibung</u>	EH1C14VHNA EH1 Schrank
<u>Langbeschreibung</u>	EH1-Kabelverteiler. EHB1 Schrank 853x385x270 belüftet, Schnapp-HaubeIP20, IK09 Federverriegelung 3 Kant 8mm

Technische Daten

<u>Typ Abdeckplatte</u>	Abdeckung
<u>Montageart</u>	Sockel (Bodeneinbau)
<u>Türart</u>	ohne Tür
<u>Ausführung der Oberfläche</u>	unbehandelt
<u>Gehäusematerial</u>	Kunststoff
<u>Art der Abdeckung</u>	geschlossen
<u>RAL Nummer</u>	RAL 7035 - lichtgrau
<u>Farbe</u>	lichtgrau

Material Compliance

RoHS Information	9AJK000584
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20220616
REACH Erklärung	9AJK000617
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP23
-----------	------

Abmessungen

Breite	385 mm
Höhe	753 mm
Tiefe	270 mm
Gewicht	0.1 kg
Einbautiefe (t ₂)	730 mm
Stärke	Schrankmaterial 25 mm Türmaterial 25 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 32 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.1 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -	9AJK000584
CE	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107680A5160
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
WEEE B2C / B2B	B2B
eClass	V11.0 : 27142408

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH1 Klein-Kabelverteiler

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Multifunktionsgehäuse (MFG) → MFG Kabelverteiler EH → MFG EH3 Zubehör

