



Produktdetails

CR-P/M 72

CR-P/M 72 Steckmodul Varistor, ohne LED, 24VAC



Allgemeine Informationen	
Typ	CR-P/M 72
Bestellnummer	1SVR405656R0000
EAN	4013614528903
Beschreibung	CR-P/M 72 Steckmodul Varistor, ohne LED, 24VAC
Langbeschreibung	Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-P Reihe verfügt über 9 verschiedene Spulenspannungen mit 1-2 Wechslerkontakte. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, LED Modul, RC-Glieder, Überspannungsschutz oder Zeitmodule erweitern die Einsatzgebiete der steckbaren Leiterplattenrelais.
Bestelldaten	
EAN	4013614528903
Mindestbestellmenge	10 Stück

Zolltarifnummer	85480090
-----------------	----------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC110004C0210_05
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	13 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	9 mm
Gewicht	0.002 kg

Technische Daten

Funktion	Zubehör für Interface Relais CR-M Zubehör für Interface Relais CR-P
Unterfunktion	Steckbares Funktionsmodul für Leiterplatten- und Miniatur-Relaissockel
Unterfunktion 2	Überspannungsschutz
Bemessungssteuerspeis espannung (U _s)	24 V AC
Ausgang	keine
Ausgangssignal	-
Normen	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Material Compliance

Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
RoHS Information	1SVD982020-0001
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Produktkreislaufwirtschaft

Umweltinformationen	1SAA981009-2401
---------------------	-----------------

Zertifikate und Deklarationen

CSA Zertifikat	CSA_262671_2785566
cURus Zertifikat	cURus508_E244328
Konformitätserklärung - CE	1SVD982020-0001
Konformitätserklärung - UKCA	1SVD982020-1000
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Verpackungsinformationen	
Menge	Beutel 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	130 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	9 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	180 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.022 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4013614373961

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 7	EC002586 - Zubehör für Schaltrelais
ETIM 8	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
ETIM 9	EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371692
UNSPSC	39122331
E-Nummer (Finnland)	2712728
E-Nummer (Schweden)	4005393

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

